


Câble de connexion

VDOGH050MSE00,2C05STGH050MSS



Application

Caractéristique spécifique	Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application	bus CAN

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	32 DC; (fils 4+5: 5 V)
Courant de sortie total	[A]	4; (fils 4+5: 0,05 A)

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67; IP 68; IP 69K

Données mécaniques

Poids	[g]	59,7
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Matière des joints		FKM
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	cycles de courbure	> 5 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques

Remarques	La résistance de terminaison bus CAN (120 Ω) est intégrée dans le connecteur M12.
Unité d'emballage	1 pièces




Câble de connexion

VDOGH050MSE00,2C05STGH050MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement électrique

Câble: 0,2 m, PUR, Sans halogène, violet, Ø 8,4 mm, blindé; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

