

Merkmale

- Leichte Aluminiumlegierung
- Geeignet für viele Anwendungen
- Strukturelement Typ: Strebenprofil
- Kompatibel mit vielen Systemkomponenten und -verbindern

RS PRO Strebenprofil, 40 x 40, 8 mm Nut, schwarz, 2000 mm Länge

Best.-Nr.: 0801791



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

- RS PRO Aluminiumprofile bieten eine modulare Lösung für den Bau von Konstruktionen, Gestellen und Arbeitsplätzen.
- Eine große Anzahl an Komponenten und Verbindern ermöglicht Ihnen eine Vielzahl von Anwendungen.
- Das modulare System umfasst verschiedene Profiltypen und Längen von 1 m, 2 m und 3 m mit unterschiedlichen Querschnitten und Nutgrößen im Rastermaß 20 mm bis 90 mm.

Allgemeine Spezifikationen

Strukturelementtyp	Strebenprofil / Aluminium
Anzahl der Nuten	4
Material	Aluminium eloxiert
Farbe	Schwarz
Produktsystem	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotivanwendungen

Mechanische Spezifikationen

Strebenprofil	40 x 40 mm
Länge	2000 mm
Nutgröße	8 mm
Masse (G)	1.75 kg/m
Trägheitsmoment (I _x , I _y)	9.18 cm ⁴ 9.18 cm ⁴
Abschnittmodul (W _x , W _y)	4.59 cm ³ 4.59 cm ³

Ähnliche Produkte

Parameter	761-3319	761-3313	187-3275	761-3322
Marke	RS PRO	RS PRO	RS PRO	RS PRO
Strukturelementtyp	Strebenprofil / Aluminiumprofil	Strebenprofil / Aluminiumprofil	Strebenprofil / Aluminiumprofil	Strebenprofil / Aluminiumprofil
Anzahl der Nuten	4	4	4	4
Material	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert
Farbe	Silber	Silber	Silber	Schwarz
Produktsystem	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automobilanwendungen	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automobilanwendungen	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automobilanwendungen	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automobilanwendungen
Strebenprofil	40 x 40 mm	40 x 40 mm	40 x 40 mm	40 x 40 mm
Länge	1000 mm	2000 mm	3000	3000 mm
Nutgröße	8	8	8	8
Masse (G)	1.75 kg/m	1.75 kg/m	1.75 kg/m	1.75 kg/m
Trägheitsmoment (I _x , I _y)	9.18 cm ⁴ 9.18 cm ⁴	9.18 cm ⁴ 9.18 cm ⁴	9.18 cm ⁴ 9.18 cm ⁴	9.18 cm ⁴ 9.18 cm ⁴
Abschnittmodul (W _x , W _y)	4.59 cm ³ 4.59 cm ³	4.59 cm ³ 4.59 cm ³	4.59 cm ³ 4.59 cm ³	4.59 cm ³ 4.59 cm ³

Dimensionaldiagramm

