

特点

- 刻度盘卡尺
- 由硬化不锈钢制成，带缎面铬表面
- 具有一个到的深度杆
- 包括存储盒
- 四路测量能力
- 容量为 150 mm
- 公制单位
- 模拟显示
- 精确度 ± 0.03 mm
- 分辨率为 0.02mm
- 外部
- 内部
- 步骤
- 深度
- 白色刻度盘面

RS PRO 150mm 刻度盘卡尺 0.02 mm ， 公制

RS 库存号： 725-5698



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

当您需要获得极其准确的物体，距离或间隙测量值时，请使用此不锈钢刻度盘卡尺。通过在主刻度测量刻度上安装额外的旋转刻度盘，此卡尺可记录毫米的分数，以提高精度。

通过使用拇指卷调整钳口，您可以使用此卡尺快速获取测量值。它具有滚花锁紧螺钉，可将钳口锁定到位。卡尺刻度盘的白色面使分数测量值易于读取，即使在低光条件下也是如此。其模拟显示屏使其成为数字卡尺的低维护替代品，它还具有深度杆，可提供四路测量功能。随附存储盒，以确保精密仪器在运输过程中或不使用时安全和干燥。


一般规格

卡尺类型	拨号
英制或公制	公制
显示类型	模拟
精确度	$\pm 0.03\text{mm}$
分辨率	0.02mm
卡尺的样式	标准
深度杆类型	扁平
拇指滚轮	是的
应用	加工和车间环境，特别适用于木材加工应用


机械规格

容量	150mm
外夹钳长度	40mm
内钳口长度	18mm
公制 grads	0.02mm
精确度外部钳口	$\pm 0.04\text{mm}$
精确度内部钳口和深度杆	$\pm 0.04\text{mm}$


Code	Range	Metric Grads	Inch Grads	Accuracy External Jaws	Accuracy Internal Jaws & Depth Rod	External Jaw Length	Internal Jaw Length
725-5698	150mm	0.02mm	N/A	±0.02mm	±0.04mm	40mm	18mm




Outside Measurement



Inside Measurement



Step Measurement



Depth Measurement