


## Parties externes en laiton, Coudé - ASB

ASB2201-G01-08B

### Fiche technique

#### General series information

- Environnements avec projection de soudure, poussières ou ultraviolet
- Orifice: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diam. ext. du tube utilisable: Ø 4 à Ø 12 mm et Ø 5/32" à Ø 1/2"
- Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.




Clapet antiretour, régulateur de débit  
unidirectionnel, réglable

#### Spécifications standards

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Taille du corps                 | 2 (1/8, 1/4)                                          |
| Type de Réglage                 | 0 (Réglage à l'échappement)                           |
| Filetage                        | G (G)                                                 |
| Orifice                         | 01 (1/8)                                              |
| Diam. ext. du tube applicable   | 08 (ø8)                                               |
| Méthode d'étanchéité            | Sans prétefloné                                       |
| Option                          | B (Sans)                                              |
| Contre-écrou                    | Contre-écrou hexagonal                                |
| Pression du fluide              | Air                                                   |
| Pression maximale d'utilisation | 1 MPa                                                 |
| Pression minimale d'utilisation | 0.1 MPa                                               |
| Pression d'épreuve              | 1.5 MPa                                               |
| Température ambiante max.       | 60 °C                                                 |
| Température ambiante min.       | -5 °C                                                 |
| Matériau de tube compatible     | FEP, PFA, nylon, polyamide, polyuréthane, polyoléfine |
| Poids                           | 0.026 Kg                                              |

# Constructions



Réglage  
échappement

## Nomenclature

| N° | Description    | Matériaux        | Note                        |                             |
|----|----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1  | Corps A        | Alliage de zinc  |                             |                             |
| 2  | Corps B        | Laiton           | Nickelage autocatalytique*1 |                             |
| 3  | Vis de réglage | Laiton           | Nickelage autocatalytique*1 |                             |
| 4  | Molette        | Laiton           | Nickelage autocatalytique*1 |                             |
| 5  | Contre-écrou   | Laiton           | Réglage échappement         | Nickelage autocatalytique*1 |
|    |                |                  | Réglage admission           | Chromé zingué noir          |
| 6  | Bague en c     | Acier inoxydable |                             |                             |
| 7  | Bague de siège | Laiton           | Nickelage autocatalytique   |                             |
| 8  | Joint torique  | NBR              |                             |                             |
| 9  | Joint en U     | HNBR             |                             |                             |
| 10 | Joint torique  | NBR              |                             |                             |
| 11 | Joint          | FKM              |                             |                             |
| 12 | Couvercle      | Acier inoxydable |                             |                             |
| 13 | Cassette       | Acier inoxydable |                             |                             |
| 15 | Joint          | NBR              | Filetage G                  |                             |

\*1 L'option B spécifie le corps sans nickelage autocatalytique.

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

## Information supplémentaire

Catalogue

[ASB\\_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM\\_ASB\\_OMZ0085EN-C.pdf](#)