

WMT 3,5 (15X5)R - 电缆标识

0817222

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0817222>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



优势

- 导线穿过标识上的两个冲孔，从而将标识固定到导线上
- 扎带配有采用特殊几何形状的孔，适于不同规格的导线，确保强大的轴向支撑
- 使用菲尼克斯电气的 THERMOMARK ... 打印机可实现快速经济的标识打印
- 使用合适的色带打印，标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
- 标记服务：菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有WMT ...标记条

商业数据

订货号	0817222
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BG2211
产品关键代码	BG2211
目录页面	页码230 (C-3-2019)
GTIN	4046356125697
单件重量（含包装）	556 g
单件重量（不含包装）	556 g
原产地	DE

WMT 3,5 (15X5)R - 电缆标识



0817222

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0817222>

技术数据

产品属性

产品类型	导线标记
型号	盘卷

标识

标签数	4000
每排单独标记数	3
标识技术	卷材热转印

尺寸

宽度	5 mm
长度	31.4 mm

外部尺寸

外径	2 mm ... 3.5 mm
----	-----------------

Text field

文本框宽度	15 mm
文本框高度	5 mm

材料规格

膜片强度	175 µm
颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	聚酯
材质	不含硅及卤素

电缆/电线

电缆外径	2 mm ... 3.5 mm
------	-----------------

环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

结果	已通过测试
----	-------

防紫外线

规格	ISO 4892-2:2013-03 (遵照)
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)
异丙醇 [CAS编号67-63-0]	已通过测试

WMT 3,5 (15X5)R - 电缆标识



0817222

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0817222>

n-己烷 [CAS编号110-54-3]	已通过测试
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1]	已通过测试

在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

规格	DIN 50018:2013-05
结果	已通过测试
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2

盐雾测试

规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
结果	已通过测试

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 120 °C
建议的储存条件	23 °C / 50 %相对湿度
建议环境温度（存储/运输）	23 °C
建议湿度（存储/运输）	50 %
储存寿命	2 年

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

安装

安装类型	滑插式
------	-----

WMT 3,5 (15X5)R - 电缆标识



0817222

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0817222>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

WMT 3,5 (15X5)R - 电缆标识

0817222

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0817222>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
------------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn