

## USB-C auf VGA Adapter mit USB Stromversorgung - 60 Watt - Weiß

Product ID: CDP2VGAUCPW



Dieser USB-C-zu-VGA-Adapter verbindet ein VGA-Display mit Ihrem Laptop oder MacBook mit USB Typ-C. Dank des USB-C-Adapters mit USB-Energieversorgung können Sie das Notebook während einer Videoausgabe unter Verwendung desselben USB-C-Ports gleichzeitig aufladen. Der Adapter ist auch in Schwarz (CDP2VGAUCP) verfügbar, sodass Sie einen Adapter auswählen können, der dem Stil Ihres Notebooks entspricht.

### **Stromversorgung und Video in einem Anschluss mit USB-Stromversorgung**

Kleinere und leichtere Notebooks eignen sich hervorragend für den mobilen Einsatz, aber Sie haben weniger Anschlüsse. Dieser USB-C-VGA-Adapter unterstützt die USB-Stromversorgung mit bis zu 60 Watt und bietet einen zusätzlichen USB-C-Anschluss, sodass das Notebook über den USB-C-Netzadapter aufladen werden kann - sogar während einer Videoausgabe. Viele Notebooks wie Dell XPS und MacBook Pro unterstützen das Aufladen über Ihren USB-C-Anschluss mit USB-Stromversorgung. Überprüfen Sie ihre Spezifikationen, um die Kompatibilität zu bestätigen.

## **HD-Bildqualität mit Videoauflösungen von bis zu 2048 x 1260 genießen**

Um sicherzustellen, dass die Qualität ihres Videosignals beibehalten wird, unterstützt der USB-C-Dongle VGA-Auflösungen von bis zu 2048 x 1260 60 Hz, einschließlich gängiger HD-Auflösungen wie 1080p und 720p.

## **Elegante Konnektivität für Ihr MacBook oder jeden Laptop**

Dieser USB-Typ-C-Adapter verfügt über ein weißes Gehäuse und integriertes USB-C-Kabel, das auf Ihr MacBook abgestimmt ist. Der Adapter ist mit jedem Gerät kompatibel, das den USB-C DP Alt-Modus unterstützt.

Der CDP2VGAUCPW wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Verbindet jedes VGA-Display während des Reisens
- Verbinden Sie Ihren BYOD-Laptop bei der Arbeit, in der Schule oder zu Hause beim Aufladen Ihres Notebooks mit einem VGA-Display
- Präsentationen auf einem großen VGA-Display mit Ihrem USB-C-Notebook halten

### Features

- Laden Sie Ihren Laptop bei gleichzeitiger Verbindung mit einem VGA-Display über einen einzigen USB-C-Port, mit USB-Stromversorgung
- Kristallklare Bildqualität mit Unterstützung für HD-Videoauflösungen von bis zu 2048 x 1280 60 Hz einschließlich 1080p
- Die perfekte Verbindung mit einem weißen USB-C-Adapter, der genau mit den Kabeln Ihres MacBooks übereinstimmt

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	AV-Ausgang	VGA
	AV-Eingang	USB Type-C
	Chipset-ID	ITE - IT6516 VIA/VLI - VL100
<b>Leistung</b>	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Analogauflösungen	1920 x 1200 @ 60Hz
	Unterstützte Auflösungen	1920 x 1200 @ 60Hz
		1920 x 1080
1280 x 720		
1680 x 1050		
1600 x 900		
	1440 x 900	
	1360 x 768	
	1280 x 800	
	1280 x 768	
	<i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i>	
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
	Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output
		1 - USB-C (24-polig) USB nur für Power Delivery Buchse
<b>Spezielle Hinweise/Anforderungen</b>	System- und Kabelanforderungen	Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren
<b>Strom</b>	Mit Stromadapter	USB-betrieben
	Power Delivery	60W
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Weiß
	Kabellänge	4 in [102 mm]
	Produktbreite	1.3 in [33 mm]
	Produktgewicht	0.8 oz [24 g]
	Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
	Produktlänge	5.9 in [150 mm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	0.2 lb [0.1 kg]

---

<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - USB-C-zu-VGA-Adapter
--------------------------	--------------------	--------------------------

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.