




Répartiteur

ZDO8H05HMSS0010H19



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12
Sorties		
Technologie		PNP



Répartiteur

ZDO8H05HMSS0010H19

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60
Indice de protection	IP 65; IP 67; IP 68	
Données mécaniques		
Poids	[g]	1191,6
Boîtier	rectangulaire	
Type de montage	Fixation par l'arrière	
Dimensions	[mm]	127 x 54 x 22
Matières	boîtier: PA	
Matière écrou moleté	laiton, nickelé	
Nombre d'emplacements répartiteur	8	
Type connecteur	M12	
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	cycles de courbure	> 2 Mio.
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	16 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture	Bouchons protecteurs: 2	
	étiquettes: 8	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique		
Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)		
Raccordement électrique - emplacement		
Connecteur: 8 x M12; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm		

Répartiteur

ZDO8H05HMSS0010H19

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune

EBC036

Répartiteur

ZDO8H05HMSS0010H19

