

KQ5011




Détecteur capacitif

KQ-3040NBPKG/0,76M/MOLEX

article arrêté

Article de remplacement: KQ5100

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 LED
- 2 Face active




Caractéristiques du produit	
Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Portée [mm]	4
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	20 x 7 x 48
Application	
Application	détection de niveau dans l'industrie agroalimentaire et de boissons
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 17
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	oui
Sorties	
Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100
Fréquence de commutation DC [Hz]	10
Résistance courts-circuits	oui
Protection surcharges	oui



Détecteur capacitif

KQ-3040NBPKG/0,76M/MOLEX

Zone de détection		
Portée	[mm]	4
Portée réglable		non
Exactitude / déviations		
Facteur de correction		verre: 0,4 / eau: 1 / céramique: 0,2 / PVC: 0,2
Hystérésis	[% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-20...20
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 65; IP 67; IP 69K
Tests / homologations		
CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[Années]	771
Homologation UL	Ta	-25...80 °C
	Enclosure type	Type 1
	alimentation en tension	Class 2
Données mécaniques		
Poids	[g]	24,5
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	20 x 7 x 48
Matières		PBT; TPE-U; inox
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique - MOLEX		
Câble: 0,76 m, PUR; 3 x 0,14 mm²		
Raccordement		



Connecteur: 1 x MOLEX