

# Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

**Nome o marchio del fornitore:** OSRAM

**Indirizzo del fornitore:** Customer support, Via Castagnole 65A, 31100 Treviso Treviso Treviso, IT

**Identificativo del modello:** LS\_SHZ\_600334

## Tipo di sorgente luminosa:

|                                                                            |                       |                                   |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Tecnologia d'illuminazione:                                                | LED                   | Non direzionale o direzionale:    | NDLS                                      |
| Tipo di attacco della sorgente luminosa<br>(o altra interfaccia elettrica) | Leads, Soldering pads |                                   |                                           |
| A tensione di rete o non a tensione di rete:                               | NMLS                  | Sorgente luminosa connessa (CLS): | No                                        |
| Sorgente luminosa a colori variabili:                                      | No                    | Involucro:                        | -                                         |
| Sorgente luminosa ad alta luminosità:                                      | No                    |                                   |                                           |
| Schermo antiriflesso:                                                      | No                    | Regolabile:                       | Solo con specifici regolatori d'intensità |


## Parametri del prodotto

| Parametro                                                                                                                                           | Valore              | Parametro                                                                                                                                                                         | Valore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Parametri generali del prodotto:</b>                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                   |        |
| Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino                                                       | 3                   | Classe di efficienza energetica                                                                                                                                                   | E      |
| Flusso luminoso utile ( $\phi_{use}$ ), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360°), in un cono ampio (120°) o in un cono stretto (90°) | 340 in Sfera (360°) | Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini | 6 800  |
| Potenza in modo acceso ( $P_{on}$ ), espressa in W                                                                                                  | 2,8                 | Potenza in modo stand-by ( $P_{sb}$ ), espressa in W e arrotondata al secondo decimale                                                                                            | -      |
| Potenza in modo stand-by in rete ( $P_{net}$ ) per le sorgenti luminose connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale                   | -                   | Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino, oppure intervallo di                                                                                                  | 80     |

|                                                                                                                                                                              |            |      |                                                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |            |      | valori IRC che è possibile impostare                                                 |                                  |
| Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm) | Altezza    | 2    | Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm | Vedi immagine nell'ultima pagina |
|                                                                                                                                                                              | Larghezza  | 8    |                                                                                      |                                  |
|                                                                                                                                                                              | Profondità | 500  |                                                                                      |                                  |
| Dichiarazione di potenza equivalente <sup>(a)</sup>                                                                                                                          |            | -    | Se sì, potenza equivalente (W)                                                       | -                                |
|                                                                                                                                                                              |            |      | Coordinate cromatiche (x, y)                                                         | 0,309<br>0,324                   |
| <b>Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:</b>                                                                                                                           |            |      |                                                                                      |                                  |
| Valore dell'indice di resa cromatica R9                                                                                                                                      |            | 0    | Fattore di sopravvivenza                                                             | 1,00                             |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso                                                                                                                                  |            | 0,96 |                                                                                      |                                  |

(a) - : non applicabile;

(b) - : non applicabile;



|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Numero di registrazione EPREL:</b> 919281</p> <p>Modello immesso sul mercato dell'Unione da 31/08/2021 a 31/03/2026.</p>                                                                                                                                                  |  <p><a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/919281">https://eprel.ec.europa.eu/qr/919281</a></p> |
| <p><b>Fornitore:</b> Inventronics GmbH (Fabbricante)</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Sito web:</b> <a href="https://www.inventronicsglobal.com/">https://www.inventronicsglobal.com/</a></p>                                                                      |
| <p><b>Servizio di assistenza alla clientela:</b></p> <p><b>Nome:</b> Customer support</p> <p><b>E-mail:</b> <a href="mailto:support@inventronicsglobal.com">support@inventronicsglobal.com</a></p> <p><b>Indirizzo:</b><br/>Via Castagnole 65A<br/>31100 Treviso<br/>Italia</p> |                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Sito web:</b> <a href="http://www.inventronicsglobal.com">www.inventronicsglobal.com</a></p> <p><b>Telefono:</b> +4962130</p>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |