



K52X57X12

Cage à aiguilles

Cage à aiguilles K, à une rangée

Information technique





Votre alternative produit actuelle

Cage	JN	Tôle d'acier

dimensions principale & données de performance

F_w	52 mm	Alésage des aiguilles jointives
E_w	57 mm	Diamètre extérieur aiguilles jointives
B_c	12 mm	Largeur
C_r	18.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	36.500 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	4.700 N	Limite à la fatigue, radiale
n_G	9.000 1/min	vitesse limite
$n_{\vartheta r}$	5.400 1/min	Vitesse de base
≈m	21,2 g	Poids

Plage de température

T_{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	140 °C	Température de fonctionnement max.

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

Caractéristiques



Effort radial


Lubrification à la graisse


lubrification à l''huile


Ouvert


Faible encombrement

La fiche technique ne contient qu’une vue d’ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d’informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact