

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to mating life
coupling torque

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

IEC 61169-16 (d)
>500
4 - 6 Nm (d)

Components

centre contact
other metal parts
insulator
gasket

Bauteile

Innenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Materials / Material

CuBe2, CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
PTFE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche

NiP-Au (a) (e)
CuSnZn3

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss
insertion loss
accuracy at 500 MHz
accuracy at 1000 MHz
power

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung
Einfügedämpfung
Abweichung bei 500 MHz
Abweichung bei 1000 MHz
Leistungsübertragung

50 Ω (d)
0 - 1 GHz
1 GHz -20,7 dB (d)
20 dB
±0,8 dB
±0,9 dB
1 W


Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform

-40°C / +85°C (c)
2011/65/EU (d)

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gepr./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
				gepr./ appr.	31.05.2011	KL	ca./approx. 57,41	
e	28473	16.02.2017	MA	Maßstab/ scale 2:1 Benennung/ title N Attenuator N-Dämpfungsglied				
d	22879	17.05.2011	GB					
c	17414	01.02.2006	PU					
b	14294	06.03.2003	KL					
a	13701	27.08.2002	MA					
				untot. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	 Maße/ dimensions: mm	
				Ersatz für/ replaces	K	J01026A0009	Original : DIN A4	
				Zeichnung vom 07.09.1998			Blatt/ sheet 1 von/ of 1	