

VS-15-GC-ST/ST - D-SUB转接器

1652677

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1652677>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

D-SUB插芯，外壳尺寸2，带15个信号插针，针式插针，带转接器，通过4-40 UNC螺纹固定



商业数据

订货号	1652677
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ABNCAA
产品关键代码	ABNCAA
目录页面	页码213 (C-2-2013)
GTIN	4017918952815
单件重量（含包装）	11.3 g
单件重量（不含包装）	11.3 g
原产地	DE

VS-15-GC-ST/ST - D-SUB转接器

1652677

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1652677>



技术数据

产品属性

产品类型	插芯
类型	D-SUB
传感器类型	通用
位数	15
型号	针式/针式
屏蔽	无
电缆出口	直头

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	2

电气特性

额定电压(III/3)	125 V
额定过电压	1 kV
额定电流	5 A
传输介质	铜缆

连接数据

连接方式	转接器
------	-----

尺寸

宽度	12.55 mm
高度	39.3 mm
长度	17.66 mm

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	不锈钢
接触件材料	铜合金
材料接触表面	硬镀金覆盖镍层
接触件载体材料	聚酯GF

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 200
---------	-------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
------	------

VS-15-GC-ST/ST - D-SUB转接器



1652677

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1652677>

环境温度（运行）	-55 °C ... 125 °C
----------	-------------------

安装

安装类型	螺纹
------	----

VS-15-GC-ST/ST - D-SUB转接器


1652677

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1652677>



图纸

示意图



VS-15-GC-ST/ST - D-SUB转接器



1652677

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1652677>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440302

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-15-GC-ST/ST - D-SUB转接器



1652677
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1652677>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn