




Répartiteur

ZDOAF03BMSS00,5H12



Application		
Caractéristique spécifique	Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	2
Courant de sortie total	[A]	6
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80



Répartiteur

ZDOAF03BMSS00,5H12

Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60
Indice de protection		IP 65; IP 67; IP 68

Données mécaniques

Poids	[g]	197
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		Fixation par l'arrière
Dimensions	[mm]	151,5 x 30 x 20
Matières		boîtier: PBT GF20
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur		10
Type connecteur		M8
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²
	cycles de courbure	> 5 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	10 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Accessoires

Accessoires en option	Bouchon: 2 x M8, E73005
	étiquettes: 11

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique


Câble: 0,5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 7,6 mm; 10 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune