

## 特点

- 采用坚固的聚乙烯 (PE) 设计
- 易于组装 – 无需任何工具
- 防潮且耐冲击 - 不会生锈
- 易于清洁
- 4 个无痕轮

## RS Pro 搁板 pe 手推车、610 x 460mm、150kg 负载

RS 号: 225-5971



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

这些 RS PRO 塑料搁板手推车（或推车）非常适合运输货物，可在整个工作场所带来更高的移动性能。该手推车易于四处移动，配有四个旋转脚轮，其中两个脚轮有制动器，确保您可以将其牢牢固定到位。手推车的顶部搁板配有两个把手。此手推车由 3 个防滑托架组成，配有采用聚丙烯 (PE) 制成的唇状边缘，这使其适合于恶劣环境。

## 一般规格

类型	搁板
级别数	3
车轮类型	橡胶
车轮功能	制动、无标记、旋转
框架材料	pe
车轮材料	橡胶
制动器	是的
应用	餐厅、办公室、车间、仓库

## 机械规格

搁架上的唇状边缘高度	6mm
承载能力	150kg
车轮直径	100mm
每个搁板之间的搁板间隙	315mm

手推车尺寸	
尺寸	860mm x 670mm x 460mm
深度	460mm
宽度	670mm
高度	860mm

外部搁板尺寸	
平台尺寸	610mm x 460mm
平台长度	670mm
割台宽度	460mm

内部搁板尺寸	
尺寸	595mm x 444mm
长度	595mm
宽度	444mm



UTILITY TRAY TROLLEY RANGE								
Trolley Size HxWxD (mm)	No. of Shelves	External Shelf Size LxW (mm)	Internal Shelf Size LxW (mm)	Lipped Edge Height on Shelf (mm)	Shelf Clearance Between Each Shelf (mm)	Wheel Dia (mm)	Capacity (Kgs)	RS Stock No.
860 x 670 x 460	3	610 x 460	595 x 444	6	315	100	150	2255971
860 x 670 x 460	3	610 x 460	595 x 444	6	315	100	150	4442391
860 x 885 x 610	2	810 x 610	812 x 595	12	630	100	180	2256003
835 x 885 x 610	3	810 x 610	812 x 595	12	275	100	180	2256019
975 x 885 x 610	3	810 x 610	812 x 595	12	275	200	350	7898548