

# CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Crimpzange

1064998

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1064998>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpzange, für COMBICON-Crimpverbinder Querschnitt: 0,14 ... 0,75 mm<sup>2</sup>. Zwangssperre entriegelbar, präzise Parallelvercrimpung, frontale Einführung, B-Crimp, inkl. 2 Positionierhilfen

## Ihre Vorteile

- Female Crimpkontakt PTCM-MP-P...
- Female Crimpkontakt MCC 0,5-MP...
- Präzise gefertigte Gesenke bieten eine gleichbleibend hohe Qualität bei der Kontaktverarbeitung
- Parallele Bewegungsabläufe der Gesenke für symmetrische und optimale Crimpergebnisse
- Male Crimpkontakt PTCM-MP-PI...
- Hohe Crimpkraft bei geringer Handkraft
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1064998
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3136
GTIN	4055626722979
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	530,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	530,7 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

# CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Crimpzange



1064998

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1064998>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	B-Crimp
Produkteigenschaft	Symmetrische Crimpform durch parallele Zangenbewegung Gekennzeichnete Gesenkstationen

### Crimpstelle 1

Querschnitt max.	0,34 mm <sup>2</sup>
AWG max	22

### Crimpstelle 2

Querschnitt max.	0,5 mm <sup>2</sup>
AWG max	20

### Crimpstelle 3

Querschnitt max.	0,75 mm <sup>2</sup>
AWG max	18

### Crimpstelle 4

Querschnitt min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	0,25 mm <sup>2</sup>
AWG min	26
AWG max	24

### Anschlussdaten

Leiteranschluss	
Querschnittsbereich metrisch	0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup>
Querschnittsbereich AWG	26 ... 18

### Maße

Länge	233 mm
-------	--------

### Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

# CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Crimpzange

1064998

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1064998>



## Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1064998>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Crimpzange

1064998

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1064998>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-P CC 0.75 L - Crimpzange



1064998

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1064998>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)