

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



B16系列HEAVYCON ADVANCE EMV插头外壳，带卡口锁，高100mm，带1xM40螺纹，水平出线

商业数据

订货号	1604489
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	AF7AAA
产品关键代码	AF7AAA
目录页面	页码479 (PC-2009)
GTIN	4017918948160
单件重量（含包装）	386.48 g
单件重量（不含包装）	386.48 g
原产地	DE

技术数据


说明

概述	适用HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K系列插芯
----	--

产品属性

产品类型	带卡口锁的外壳
外壳类型	插头外壳
应用	EMC
类型	B16
出线口编号	1
螺钉连接类型	1x M40
电缆出口	水平
Pg螺钉连接	无

尺寸

尺寸图	
宽度	57 mm
高度	100 mm
长度	126 mm

安装尺寸

开口宽度	35 mm
开口长度	86 mm

材料规格

密封材料	NBR，导电
外壳材料	压铸铝
外壳表面材料	粉末涂层
锁扣材料	高级钢，手柄：PA-GF

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP65
	IP67
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

机械特性

机械参数


螺钉连接类型	1x M40
锁紧类型	螺钉

安装

组装说明	为保证即使在斜插入的情况下接地导线接点也能发挥其功能，两个面板安装法兰必须与金属安装面板有足够的电气接触。
	如果控制柜使用了绝缘粉末镀层，垫圈区域的镀层必须刮除，以确保屏蔽效果。


图纸

尺寸图



尺寸图

尺寸图



安装开口

1) 使用M4螺钉时

2) 使用自攻梅花头螺钉®时 (Torx® 20 , M4)

HC-B 16-TMB-100/O1STM40S-EMV - EMC外壳



1604489

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1604489>

认证

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1604489>



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

1604489

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1604489>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn