



Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt	19-Zoll-Panel für Patchkabelführung
Farbe	Hellgrau (RAL 7035) Dunkelgrau (RAL 7016)
Gelieferte Ausrüstung	2 quick fix 19" mountings 4 opfähige Ringe

Zusatzmerkmale

Rack Einheit	2U
Material	Metallblech: DC01 1,2 mm Kunststoffteil: PA66 GF20 Kunststoffteil: PC
Breite	484 Mm 0,48 m
Höhe	0,089 M 89 mm
Tiefe	100 Mm 0,100 m
Produktgewicht	0,7000 Kg 0,7 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...55 °C 14...131 °F
Normen	IEC 60297 NF C 20-150

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Umweltpunktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich