


Adaptateur process Clamp DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-A-BKS-A/DN50



1 Orifice de fuite



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Application

Version	avec orifice de fuite	
Tenue en pression	25 bar	2,5 MPa

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	380,5
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm
Raccordement capteurs	G 1 taraudage Aseptoflex Vario
Raccord process	Clamp DN50 Ø 77,5 mm DIN 11864-3-A-BKS
Étanchéité	joint

Accessoires

Fourniture	Joint torique: 1 x (24 x 2 mm), conforme à EPDM, FDA, E30054
Accessoires en option	Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à FKM, FDA, E30123 bague d'étanchéité: 1, conforme à PEEK, FDA, E30124

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------