

HC-COM-Q08-I-PT-F - 插芯

1079554

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1079554>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插芯，位数: 8+PE，尺寸: COM，电源针位: 8，控制针位: 0，每位接线数目: 1，孔式插头，直插式连接，320 V，16 A，0.5 mm² ... 2.5 mm²，应用: 电源

产品描述

触点插芯 包括4个安装螺钉

优势

- 采用直插式连接技术，无需工具即可轻松安装
- 与其他连接技术相比，安装所需时间极短
- 接线快速、轻松，尤其是在空间紧凑的情况下更为突出
- 可使用机械手自动接线
- 通过带颜色编码执行器，可确保安全接线和操作
- 抗冲击和振动，符合DIN EN 61373标准
- 使用塑料型材，实现经济快速的编码

商业数据

订货号	1079554
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7ABH
产品关键代码	AF7ABH
目录页面	页码649 (C-2-2019)
GTIN	4055626800325
单件重量（含包装）	36.6 g
单件重量（不含包装）	36.4 g
原产地	CN

技术数据

说明

概述	用于带或不带冷压头的柔性导线
概述	仅在无负载/电压时，才能插拔连接器。
概述	柔性导线如果符合IEC 60228 1 ... 5级标准要求，则可以不配备冷压头使用。单条李兹线的最小直径为0.17 mm。

安装

组装说明	为确保正确使用，需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中
------	------------------------------


产品属性

产品类型	固定芯数的插芯
系列	HC-COM
应用	电源
类型	COM
位数	8
连接图表	8+PE
触点编码	1 - 8
每位接线数目	1
大功率触点数	8
控制触点数	0
触点类型	车削

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

尺寸

尺寸图	
宽度	25.6 mm
高度	48.05 mm
长度	45 mm

机械特性

接点直径	2.5 mm
------	--------

连接数据

连接技术

连接系统	直插式连接
------	-------

每位接线数目	1
连接符合标准	IEC / EN

导线连接

导线横截面	0.5 mm ² ... 2.5 mm ²
可连接导线横截面AWG	20 ... 14
单根电线的剥线长度	10 mm (电源)

电气特性

额定电压 (III/2) 触点	500 V
额定电压(III/3)	320 V
电源触点额定电压	500
额定过电压	6 kV
额定电流	16 A

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 500
---------	-------

材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	V0
接触件材料	铜合金
材料接触表面	Ag
接触件载体材料	PC
标准/条例	PC: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合 DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3)

环境和真实条件

环境条件


环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C (包括针位加热)
-----------	----------------------------

标准和规范


测试

标准/规范	PC: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合 DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3)
-------	--

图纸



尺寸图



衰减曲线图

HC-COM-Q08-I-PT-F - 插芯

1079554

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1079554>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1079554>

	UL认证			
	认证ID: E468743			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	600 V	20 A	- 14	-

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ECLASS-13.0	27440205

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
------------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn