# SZS 1,0X5,5 VDE - Schraubendreher

1209114

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1209114

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 1,0x5,5x125 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

## Ihre Vorteile

- Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung
- Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattet
- Große Anlagefläche der Klingen im Schraubenkopf
- Stückgeprüfte Sicherheitsschraubendreher nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1209114 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
| Produktschlüssel | BH3144 |
| GTIN | 4046356357135 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 78,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 74,6 g |
| Zolltarifnummer | 82054000 |
| Ursprungsland | CZ |

## Technische Daten

### Hinweise

Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| California Proposition 65 | Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Schraubwerkzeug |
| Bauform | Schlitz |

### Anschlussdaten

| | |
|---|---|
| Abtrieb | Schlitz |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 33 mm |
| Klingenbreite | 5,5 mm |
| Klingenhöhe | 125 mm |
| Länge | 223 mm |
| Schlüsselweite | 0 mm |
| Schlüsselweite Montage | 0 mm |
| Klingendicke | 1 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Material | legierter Werkzeugstahl |

### Normen und Bestimmungen

| | |
|---|---|
| Prüfungen | DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004 |

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1209114

**EAC**
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

**VDE Zeichengenehmigung**
Zulassungs-ID: 086858

**EAC**
Zulassungs-ID: 7500525.13.12.00701

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21040407 |
| ECLASS-15.0 | 21040407 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000158 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de