

Electrodes combinées métalliques, remplissage de gel, plongeur en verre, pour mesure de redox

- ☐ Electrode standard avec partie active en platine pour mesures de redox
Exemples d'utilisation : réduction au chromate, oxydation au nitrite, surveillance de l'eau de piscine
- ☐ Electrode standard avec partie active en or pour mesures de redox
Exemple d'utilisation : oxydation au cyanure
- ☐ Mesures de laboratoire générales
- ☐ De série avec charge de sel pour augmenter la durée de vie
- ☐ Exécution avec diaphragme annulaire en PTFE (téflon) particulièrement adaptée à des conditions d'utilisation sévères comme par ex. dans des installations de décantation, les milieux huileux et fortement pollués
- ☐ Dimension standard 120 × 12 mm (DIN 19 263)
- ☐ Pour d'autres longueurs (par ex. 160 × 12 mm, 225 × 12 mm), il faut l'indiquer en clair sur la commande
- ☐ Formes spéciales sur demande
- ☐ Tenue en pression jusqu'à 10 bar (exécution GV : tenue en pression jusqu'à 0,5 bar)
- ☐ Système conducteur Ag/AgCl sous forme de cartouche
- ☐ Remplissage avec du gel exempt d'ions Ag

Types

2ME- Electrode combinée métallique

Type de la tête de l'électrode

- | | |
|----|---|
| 1- | Tête N enfichable |
| 2- | Tête N enfichable avec filetage PE 13,5 |

Remplissage

- | | |
|-----|---|
| G- | Remplissage avec du gel (orifice de remplissage fermé par un manchon) |
| GV- | Remplissage avec du gel, scellé |

Partie active

- | | | |
|------|---|-------------------------------|
| Pt- | Pointe en platine, diamètre 1 mm, longueur = 8 mm | T° d'utilisation -10 à +90 °C |
| PtK- | Calotte en platine, diamètre 5,5 mm | T° d'utilisation -10 à +90 °C |
| Au- | Pointe en or, diamètre 1 mm, longueur = 8 mm | T° d'utilisation -10 à +90 °C |

Diaphragme

- | | |
|---|---|
| 1 | 1 × diaphragme en céramique diamètre 1 mm |
| T | Diaphragme annulaire en PTFE (téflon)
(uniquement si remplissage avec du gel et plongeur en verre) |



2ME-2-G-PtK-1

Désignation du type sur votre commande :

2ME-				
------	--	--	--	--

Electrode standard en stock

(délai de livraison : 3 jours ouvrables)

N° d'article	Type
20/00300394	2ME-1-G-PtK-1
20/00300397	2ME-2-G-PtK-1

Formes :

