

**81210-TV** **Butée à rouleaux cylindrique**

Butées à rouleaux cyl. 812, à simple effet,
combinaison de K812, GS, WS

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

Cage	TV	Cage plastique en PA66
------	----	------------------------

dimensions principale & données de performance

d	50 mm	Alésage
T	22 mm	Hauteur
C _a	118.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	315.000 N	charge stat. de base, axiale
C _{ua}	28.000 N	Limite à la fatigue, axiale
n _G	4.500 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	1.550 1/min	Vitesse de base
D	78 mm	Diamètre extérieur
≈m	361,5 g	Poids

Cotes de montage

d _{a min}	75 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _{a max}	53 mm	diamètre maximum épaulement du logement
r _{a max}	1 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

D ₁	52 mm	Alésage rondèle logement
d ₁	78 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

K81210-TV	Cage à rouleaux
GS81210	Rondèle logement
WS81210	Rondèle arbre
LS7095	Rondelle piste

Caractéristiques

	Effort axial uni directionnel
	Lubrification à la graisse
	lubrification à l'huile
	Ouvert