

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Back-UPS Pro Green - onduleur 1200VA - 230V - CEE - 7/5 - prises FR

BR1200G-FR

Statut commercial: Commercialisé

### Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

### Principales

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tension d'entrée principale         | 230 V CA monophasé                               |
| Prise standard                      | Français/Belge                                   |
| Limites de la tension d'entrée      | 156...300 V réglable<br>176...294 V              |
| Fréquence du réseau                 | 50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique          |
| Tension de sortie                   | 230 V CA monophasé                               |
| Puissance nominale en W             | 720 W                                            |
| Puissance nominale en VA            | 1200 VA                                          |
| Type de raccordement de la sortie   | 3 Français/Belge<br>3 Français/Belge surtension  |
| USB Charging Port                   | None                                             |
| Puissance configurable max. (VA)    | 1200 VA                                          |
| Puissance configurable max. (Watts) | 720 W                                            |
| Temps de transfert                  | 10 ms (standard) : 12 ms maximum                 |
| Type UPS                            | Line interactive                                 |
| Type de forme de l'onde             | Approximation par paliers d'une onde sinusoïdale |
| Fréquence de sortie                 | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau    |
| Batterie de remplacement            | <a href="#">APCRBC124</a>                        |

### Graphiques

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Autonomie  | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| Efficacité | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |

### Complémentaires

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Capacité de batterie           | 9,0 Ah                                          |
| Battery type                   | Lead-acid internal included                     |
| Panneau de commande            | Console de contrôle et d'état lcd multifonction |
| Connectivité UPS               | USB port                                        |
| Taux d'énergie de surintensité | 441 J                                           |
| Longueur de câble              | 1,5 m                                           |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Nombre de câbles                                      | 1                    |
| Hauteur                                               | 301 mm               |
| Largeur                                               | 112 mm               |
| Profondeur                                            | 380 mm               |
| Poids Net                                             | 11,6 kg              |
| Montage préconisé                                     | No preference        |
| Mode d'installation                                   | Non montable en rack |
| Deux poteaux montables                                | 0                    |
| Compatible USB                                        | Yes                  |
| Mode d'installation                                   | Tower                |
| Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0                    |
| Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation  | 0                    |
| Redondance                                            | No                   |
| Gamme de produit                                      | Back-UPS Pro         |
| Type de produit ou équipement                         | Onduleur (UPS)       |

## Environnement

|                                                |                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifications du produit                      | CE                                                                                    |
| Politique de protection des équipements        | À vie : 150 000 Euros                                                                 |
| Normes                                         | EN/IEC 62040-1 :2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2 :2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2 :2018 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...40 °C                                                                             |
| Température ambiante pour le stockage          | -15...45 °C                                                                           |
| Altitude de stockage                           | 0...15240 m                                                                           |
| Humidité relative                              | 0...95 %                                                                              |
| Humidité relative de stockage                  | 0...95 %                                                                              |
| Niveau acoustique                              | 45 dBA                                                                                |
| Altitude de fonctionnement                     | 0...30000 ft                                                                          |

## Batteries & durée de fonctionnement

|                                              |                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type de batterie                             | Batterie au plomb scellée                                            |
| Tension de la batterie                       | 24 V                                                                 |
| Commentaires sur le graphique de la batterie | Ce graphique se base sur les données d'autonomie actuelles mesurées. |
| Runtime étendu                               | 0                                                                    |
| Batteries pré-installées                     | 0                                                                    |
| Créneau de batterie vide                     | 0                                                                    |
| Temps de recharge de la batterie             | 8 H                                                                  |
| Nombre de quantité de batterie de recharge   | 1                                                                    |
| Durée de vie de la batterie                  | 3...5 année(s)                                                       |
| Puissance de charge de la batterie (Watts)   | 23 W nominal                                                         |

## Emballage

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Type d'emballage 1             | PCE            |
| Nombre d'unité par paquet      | 1              |
| Hauteur de l'emballage 1       | 40,000 cm      |
| Largeur de l'emballage 1       | 25,000 cm      |
| Longueur de l'emballage 1      | 49,000 cm      |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 13,530 kg      |
| Type d'emballage 2             | P12            |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10             |
| Hauteur de l'emballage 2       | 117,000 cm     |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm      |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm     |
| Poids de l'emballage 2         | 145,500 kg     |
| SCC14                          | 10731304268724 |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 24 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| Empreinte environnementale                                   |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 482 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 130 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 1 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 349 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 1 kg CO2 eq.                                      |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

### Use Better

| Matières et Substances        |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Oui                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Numéro SCIP                   | 019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

| Efficacité énergétique           |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Efficacité énergétique optimisée | Produit économe en énergie |

### Use Longer

| Prolongation de vie |     |
|---------------------|-----|
| Réparation          | Non |

### Use Again

| Réemballer et réusiner           |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 62                                                                                                                                                                                         |
| Profil de circularité            | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                 |
| Batterie amovible                | Remplaçable par utilisateur                                                                                                                                                                |
| Reprise                          | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Label DEEE                       | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

