




部品番号 : [5600201320](#)
Product Description : DuraClik Wire-to-Board Header, Single Row, Vertical, 13 Circuits, Tin (Sn) Plating, Natural
シリーズ番号 : 560020
ステータス : Active
Product Category : PCB Headers and Receptacles



ドキュメントとリソース

図面
[5600201320_sd.pdf](#)

3Dモデルおよび設計ファイル
[5600201320_stp.zip](#)

仕様書
[PK-560020-002-JP-001.pdf](#)
[PS-502351-001-001.pdf \(Tin Plating\)](#)

製品環境コンプライアンス

コンプライアンス

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 33
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2024)6225-DC (07 Nov 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

製品標準適合証明書
- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

業界標準適合証明書
- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D

- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474

- chemSHERPA (xml)

EU RoHS適合証明書（モレックス書式）

部品詳細

一般

ステータス	アクティブ
カテゴリー	PCB Headers and Receptacles
シリーズ	560020
説明	DuraClik Wire-to-Board Header, Single Row, Vertical, 13 Circuits, Tin (Sn) Plating, Natural
アプリケーション	Automotive, Signal, Wire-to-Board
コメント	The Operating Temperature Range when used with DuraClik series 502351 is -40°C to +105°C. It is -40°C to 125°C when used with DuraClik ISL series 560123 or TPA series 505151.
コンポーネント種別	PCB Header
製品名	DuraClik
UPC	887191751115

Agency

UL	E29179
----	--------

電気

電流 - コンタクトあたりの最大値	3.0A
電圧 - 最大	125V AC (RMS)/DC

機械的性能 / 材質

分離型	いいえ
回路（実装）	13
回路（最大）	13
色 - 樹脂部	Natural
耐久挿抜回数	30
活線挿抜対応	いいえ

難燃性	SC-0
グローワイヤー対応	いいえ
嵌合キー	なし
嵌合ロック	はい
材質 - 金属部	Copper Alloy
材質 - 嵌合部メッキ	Tin
材質 - 樹脂部	Polyamide
正味重量	1.438/g
列数	1
実装形態	垂直方向
パッケージ形態	Embossed Tape on Reel
PCB位置決め	いいえ
PCB保持	はい
ピッチ - 嵌合部	2.00mm
嵌合極性	はい
基板極性	はい
縦列スタック（エンド・ツー・エンド）	いいえ
使用温度範囲	-40° to +105°C, -40° to +125°C
終端インターフェーススタイル	Surface Mount

嵌合相手 / 使用相手

部品との嵌合

説明	部品番号
DuraClik Single Row Receptacle Housings	<u>502351</u>
DuraClik TPA Single Row Receptacle Housings	<u>505151</u>
DuraClik ISL Single Row Receptacle Housings	<u>560123</u>