



Principales

Gamme	TeSys
Fonction produit	Bobine de contacteur spécifique
Nom abrégé de l'appareil	LX9FH
Compatibilité de gamme	TeSys F LC1F contacteur
Accessoires associés	LC1F265 LC1F330
Type de circuit de commande	CA 40...400 Hz basse consommation
Tension circuit de commande	120...127 V AC 40...400 Hz
Résistance moyenne	22,9 Ohm appel à 20 °C 156 Ohm maintien à 20 °C
Temps de fonctionnement	25 ms ouverture 45 ms fermeture
Durée de vie mécanique	10 Mcycles
Vitesse de commande	<= 3600 cyc/h à <= 55 °C

Complémentaires

Technologie bobine	Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande	0,35 à 0,55 Uc à 55 °C perte de niveau 0,85...1,1 Uc à 55 °C opérationnel
Consommation moyenne à l'appel en VA	560...660 VA à 20 °C 40...400 Hz
Consommation moyenne au maintien en VA	8...10 VA à 20 °C 40...400 Hz
Dissipation thermique	8,4...10,4 W

Environnement

Température de fonctionnement	> -5...55 °C
Poids	0,75 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0915 - Déclaration de conformité Schneider Electric  Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible  Profil environnemental produit
Instructions de fin de vie du produit	Disponible  Manuel de fin de vie

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------