

## 15p ANG LP M PL2\_M3 SL\_Reel\_160 pcs



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 55 266 6819 741
规格	15p ANG LP M PL2_M3 SL_Reel_160 pcs
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09552666819741">https://harting.com/09552666819741</a>

### 标识

类别	连接器
系列	D-Sub
标识	标准
原件	连接器
规格	Low-profile
插针端子介绍	冲压 弯式

### 版本

接线方式	回焊焊接接线方式 (SMT)
公母类型	公头
尺寸	D-Sub 2
连接方式	主板到子插件板
针数	15
锁定类型	带安装螺栓锁定的固定法兰 M3
包装内容	每卷 160 个

### 技术参数

排间距	2.84 mm
针间距 ( 接线端 )	2.76 mm
额定电流	5 A
放电距离	≥1 mm
爬电距离	≥1 mm

## 技术参数

绝缘阻抗	> $5 \times 10^9$ Ω
接触电阻	≤25 mΩ
拧紧力矩	≤0.4 Nm 锁止螺钉
极限温度	-55 ... +125 °C ( 在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s )
插入力	≤50 N
拔出力	≥4.5 N ≤33 N
性能等级	2 符合 CECC 75301-802 标准
插拔次数	≥250
测试电压U r.m.s.	1 kV
绝缘组	IIIa ( $175 \leq CTI < 400$ )
PCB 厚度	≥1.6 mm
安装高度	3.6 mm
Hot plugging	无
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)	R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D

## 材料特性

材料(插芯)	液晶聚合物 (LCP) 外壳 : 钢、镀镍
颜色(插芯)	黑色
材料 ( 插针 )	铜合金 接地 : 压铸锌
表面 ( 插针 )	镍表面镀贵金属
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含

## 规格和认证

规格	DIN 41652
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	2,470 g
原产国	越南
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140069596
ETIM	EC001136
eCl@ss	27440214 D-Sub 耦合器