


# FICHE TECHNIQUE

## Joint torique 124606

### INFO PIÈCE

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Code pièce                 | 124606     |
| Diamètre intérieur d1      | 24,50 mm   |
| Diamètre de tore d2        | 3,00 mm    |
| Standard dimensionnel      |            |
| Plages de tolérances selon | ISO 3601-1 |
| Famille d'élastomère       | EPDM       |
| Mélange                    | EP851      |
| Norme d'aspect             | ISO 3601-3 |



### INFO MÉLANGE - EP851

#### Propriétés

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Dureté Sh A                          | 80               |
| Résistance rupture                   | 16 MPa           |
| Allongement rupture                  | 160 %            |
| DRC                                  | 12 % (24h 150°C) |
| TR10                                 | -46 °C           |
| Température de fragilité             | -55 °C           |
| Plage de température d'utilisation * | -50 °C / 140 °C  |
| Température pic                      | 175 °C           |

|         |      |
|---------|------|
| Couleur | Noir |
|---------|------|

#### Très Bonne tenue

Eau, vapeur et solutions aqueuses  
Liquide de frein synthétique  
Agents atmosphériques  
Basses températures

#### Faible tenue

Huiles minérales et hydrocarbures

#### Particularités

Comportement mécanique assez bon

#### Applications type

Robinetterie eau chaude et froide  
Eau potable  
Disjoncteurs SF6  
Circuit de refroidissement  
Circuit de freinage  
Circuit de chauffage

\* La plage de température est donnée à titre indicatif et peut être influencée par l'environnement, les fluides en contact et les conditions de service.

