


電動シリンダ

EPCO-40-50-12.7P-ST-E

部品番号: 1472617

FESTO

電動シリンダ (ステッピングモータ付)



データシート

特長	値
サイズ	40
ストローク	50 mm
予備ストローク	0 mm
ピストンロッドネジ	M10x1,25
戻り方向バックラッシュ	0.1 mm
ステッピングアングル (フルスペック)	1.8 deg
シーケンサ許容角度	±5 %
ボールネジ径	12.7 mm
ボールネジピッチ	12.7 mm/U
ピストンロッドのたわみ	1 deg
取付方向	任意
ロッドエンド	雄ネジ
モータタイプ	ステップモータ
構造	電動シリンダ ボールねじ
ボールネジタイプ	ボールねじ
回転防止仕様 / ガイド	滑りガイド付き
回転位置センサ	インクリメンタルエンコーダ
ロータリポジションエンコーダインターフェース	RS422 TTL ABチャネル + インデックス0
ロータリポジションエンコーダ 測定原理	光学
最高加速度	10 m/s ²
最高速度	0.46 m/s
繰返し精度	±0,02 mm
定格	100%
保護仕様	B
作動電圧 DC	24 V
公称電流	4.2 A
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
保管温度	-20 ... 60 °C
相対湿度	0 - 85 % 非凝縮
保護仕様	IP40
周囲温度	0 ... 50 °C
認証	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
終端衝撃エネルギー	0.0004 J
最大トルク : Mx	0 Nm
最大トルク : My	3.3 Nm
最大トルク : Mz	3.3 Nm
最高推力Fx	250 N
水平使用時の負荷 (参考)	40 kg
垂直使用時の負荷 (参考)	20 kg
1mあたりの負荷モーメント : JH	0.167 kgcm ²

特長	値
1kgあたりの負荷モーメント : JL	0.0409 kgcm2
負荷慣性モーメント (JO)	0.3375 kgcm2
0mmストロークでの移動負荷	415 g
10mmストロークあたりの加算質量	55 g
0mmストロークの基本質量	2,585 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	4.9 g
配線システム	プラグ
取付方法	雌ネジ アクセサリ
材質	PWIS質を含む RoHS対応
Material cover	鍛造アルミ合金 アルマイト処理
Material housing	鍛造アルミ合金 アルマイト処理
Material piston rod	ステンレス
Material spindle nut	鋼
Material spindle	ローラベアリング鋼
Material cylinder barrel	鍛造アルミ合金 アルマイト処理