

SCHAKELKAST-WANDCONTACTDOOS

SD 035




> Snelle aansluittechniek
 > Met of zonder zekering
 > Clipbevestiging voor 35 mm DIN-rail

De wandcontactdoos wordt op 35 mm DIN-rail bevestigd en d.m.v. schroefloze drukklemmen aangesloten. Product is met of zonder zekering en in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. Hiermee kan extra apparatuur zoals een lamp, meetapparatuur, soldeerbout enz. snel en eenvoudig aangesloten worden.




TECHNISCHE GEGEVENS

Aansluiting	3 x drukklemmen voor kabel en massieve draadl 0,5 – 2,5 mm ²
Bevestiging	clip voor 35 mm DIN-rail, EN 60715
Behuizing	kunststof, conform UL94 V-0, lichtgrijs
Afmeting	92 x 62 x 48 mm
Gewicht	ca. 0,2 kg
Montage	willekeurig
Gebruiks-/voorraadtemperatuur	-45 tot +70 °C (-49 tot +158 °F)
Gebruiks-/luchtvochtigheid	max. 90 % rF (niet condensierend)
Beschermingsklasse	IP20 / I (geaard)



Aansluiting vanaf het elektriciteitsnet



Art. nr.	Bedrijfsspanning max.	Wandcontactdoos	Uitvoering	Nominale stroom	Certificaten
03500.0-00	AC 250 V	Duitsland / Rusland (1)	met zekering ¹	6,3 A	EAC
03500.0-01	AC 250 V	Duitsland / Rusland (1)	zonder zekering	16,0 A	EAC
03501.0-00	AC 250 V	F / PL / CZ / SK (2)	met zekering ¹	6,3 A	-
03501.0-01	AC 250 V	F / PL / CZ / SK (2)	zonder zekering	16,0 A	-
03502.0-00	AC 250 V	Zwitserland (3)	met zekering ¹	6,3 A	-
03502.0-01	AC 250 V	Zwitserland (3)	zonder zekering	10,0 A	-
03503.0-00	AC 250 V	UK / Ierland (4)	met zekering ¹	6,3 A	-
03503.0-01	AC 250 V	UK / Ierland (4)	zonder zekering	13,0 A	-
03504.0-00	AC 125 V	USA / Canada (5)	met zekering ¹	6,3 A	UL File No. E222026
03504.0-01	AC 125 V	USA / Canada (5)	zonder zekering	15,0 A	UL File No. E222026
03505.0-00	AC 250 V	Italie (6)	met zekering ¹	6,3 A	-
03505.0-01	AC 250 V	Italie (6)	zonder zekering	16,0 A	-
03507.0-01	AC 240 V	Australie (7)	zonder zekering	10 A	-
03508.0-01	AC 250 V	Brazilië(8)	zonder zekering	10 A	-
03509.0-01	AC 250 V	oude Britse - BS 546 (9)	zonder zekering	5,0 A	-

¹zekering Ø 5 x 20 mm