



Principales

Gamme	KNX
Type de produit ou équipement	Passerelle avec alimentation

Complémentaires

Protocole de communication	BACnet KNX
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Puissance consommée	2 W 12 W
Indicateur LED	Pourcharge CPU DEL (vert) PourKNX marche/reset DEL (vert/rouge)
Interface physique	1 RJ45 1 TP-UART2
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Type de commande	Bouton RESET
Mode de raccordement	Bus KNX: connecteur de bus 1 câble(s) Alimentation: 2 bornes à vis 1 câble(s) Alimentation: bornes à vis 1 câble(s)
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	90 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	61 mm

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...45 °C
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Humidité relative	0...93 %
Degré de protection (IP)	IP20
Normes	CEI 60950-1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
REACh free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie