




Adaptateurs process pour raccord pour tuyaux SMS

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5" O-RG



- 1 zone d'étanchéité
2 G1 Taraudage Aseptoflex Vario

EC 1935/2004 FCM FDA

Application

Tenue en pression	40 bar	4 MPa
-------------------	--------	-------

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	139,2
Matières	inox (1.4435 / 316L)
Raccordement capteurs	G 1 taraudage Aseptoflex Vario
Raccord process	raccord pour tuyaux SMS DN40 (1,5") Ø 55 mm

**Adaptateurs process pour raccord pour tuyaux SMS**

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5" O-RG

Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm
Étanchéité	joint
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4
Accessoires	
Fourniture	Joints toriques: 1 x (24 x 2 mm), EPDM conforme FDA, E30054
Accessoires en option	Joint torique: 1 x 24 x 2, FKM, conforme FDA, E30123
	bague d'étanchéité: 1, PEEK, conforme FDA, E30124
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces