

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Kalotte, grün, für runde Meldeleuchte Ø 22

ZBV013

EAN Code: 3389110099812

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XB4 Harmony XB5
Zubehör / Teilebezeichnung	Linsenkappe
Zubehör / Teiletyp	Kappe
Produkt- oder Komponententyp	Plain lens
Zubehör / Teilekategorie	Beleuchtungszubehör
Produktkompatibilität	BA 9s
Zubehör / Zielkategorie	Kontrolllampe
Verschluss- oder Linsentyp	Glatte Linse
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe	Grün
Form des Signaleinheitkopfes	Rund
Beschriftung	unbeschriftet
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Menge pro Satz	Satz à 10 Stück

Zusatzmerkmale

Produktgewicht	0,002 kg
----------------	----------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,000 cm
VPE 1 Breite	2,800 cm
VPE 1 Länge	2,800 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	3,500 cm
VPE 2 Breite	8,700 cm
VPE 2 Länge	5,200 cm
VPE 2 Gewicht	25,000 g
VPE 3 Art	S02

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Menge	400
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	1,450 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better



Materialien und Verpackung

Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Kunststoffgehaltes	30 %
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Metallgehaltes	10 %
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
SCIP-Nummer	E148b25a-d37b-4237-bc1f-74823046728d
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	0
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.