

SOLUS 6

Solus série 6 est approprié pour environnements industriels. La version IP65 est particulièrement adaptée à des environnements difficiles où la poussière et la résistance à l'humidité est primordiale. Applications typiques : rectifieuses, tours, perceuses et utilisation à l'extérieur. Les projecteurs Solus 6 ont un bras flexible de style en col de cygne disponible en deux longueurs. Ils peuvent être livrés avec un adaptateur 100-240V AC/DC.

Solus série 6 est muni de LED haute intensité à température de couleur de 4000K appropriée pour des tâches difficiles. La technologie LED fournit une basse consommation d'énergie et une longue durée de vie, ainsi qu'une bonne résistance aux vibrations et pratiquement pas de chaleur rayonnée du faisceau lumineux.

La tête de lampe est en aluminium qui assure une bonne dissipation de chaleur et une protection contre des environnements difficiles auxquels elle sera soumise lorsqu'elle est utilisée pour des applications industrielles.

Versions personnalisées disponibles.

Fonctions

- Durée de vie des LED >50000h
- IP20, IP65
- Longueur de bras 500, 700mm
- Avec ou sans joint à rotule
- Adaptateur enfichable AC/DC. 100-240/12V, IP44 disponible en tant qu'accessoire

Applications

- Lampe de travail focalisée pour applications industrielles
- Lampe de travail pour véhicules
- Applications maritimes

Avantages



- Matériaux de haute qualité
- Modèle d'éclairage efficace
- Bras flexible robuste
- Conception durable
- Indice de rendu des couleurs élevé





Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	12-24V AC/DC 1,9m cordon (100-240VAC)
Consommation d'énergie	Plugin AC/DC-adaptateur disponible, IP44)
Longueur du bras	5,5W
Couleur	500 ou 700mm
Température de couleur	Noir
Indice de protection	4000K
Classe de protection	IP20, IP65
Angle de faisceau	III
Rendement lumineux	10° std. 25° et 40° en accessoire
Indice de rendu des couleurs	390Lm, 39500Lx à une distance de 500mm (10°)
Poids	CRI: 92
Durée de vie	1,2-1,4kg
	>50000h




SL6 LED Light, 24V/5.5W, 10° Lens

SL6 LED Light, 24V/5.5W, 25° Lens

SL6 LED Light, 24V/5.5W, 40° Lens

Bras	Connexion	Version	N° pièce
500mm	12-24V AC/DC	IP20, Rotule	33610
500mm	12-24V AC/DC	IP65	33605
700mm	12-24V AC/DC	IP20, Rotule	33630
700mm	12-24V AC/DC	IP65	33625



ACCESOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES



Accessoire	Approprié pour	Info	N° pièce
Lentille/Verre		Solus 6 / Solus 9 Solus 6 / Solus 9	Transparent (standard) 18004 Dépoli 18005
Optique		Solus 6 / Solus 9 Solus 6 / Solus 9 Solus 6 / Solus 9	10° 33910 25° 33925 40° 33940
Pince en C		Tous avec socle std M4 x 20 (4x) inclus	Max. 42mm 14020
Socle magnétique		Solus 6/Luxor/Solus 9 M4 x 20 (4x) inclus	Ø 110mm 12010
Support mural		Tous avec socle std M4 x 20 (4x) inclus	50 x 80mm 14030
Socle de bureau		Tous avec socle std 4,0 x 25 (4x) inclus	Ø 200mm 14015
Socle de chariot		Tous avec socle std M4 x 20 (4x) inclus	Hauteur 750mm 14024
AC/DC-Adapter		Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS/CL-LED/Luxor (Euro) Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/LS (UK) Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/LS (US) Pluto/Tellus/Solus6/Solus9/Lumius/ LS/CL-LED/Luxor (CH)	100-240V/24VDC Max 15VA, IP44 33901 100-240V/12VDC Max 12VA, IP44 33902 100-240V/12VDC Max 12VA, IP44 33906 100-240V/24VDC Max 15VA, IP44 33907