




Données techniques

UK217G2H

Roulements "inserts"

Diamètre extérieur sphérique, fixation par manchon de serrage, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
B - Largeur Bague Intérieure	44 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure	82 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou	18 mm
C - Largeur Bague Extérieure	35 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification	11 mm
d - Diamètre arbre	75 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon	110 mm

DEFINITION TECHNIQUE

D - Diamètre extérieur BE	150 mm
f0 - Facteur	14.7

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	83200000 mN
C0 - Capacité de charge statique	63800000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	3,83 kg
Référence du manchon	H2317

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	4.571 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	6.429 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	5.752 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	2.876 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.416 Hz

