

## CARACTERISTIQUES

- Excellente connexion électrique
- Réduit les courts-circuits
- Collier à code couleur DIN pour faciliter l'identification de la taille de la férule
- Collier isolé en nylon pour réduire les fuites, la fuite et l'intrusion de gaz
- Tube en cuivre étamé pour une excellente conductivité
- terminal serti pouvant être inséré et retiré à plusieurs reprises sans dégrader l'extrémité du fil

## Férule en lacet à sertir isolée de RS Pro, longueur de broche de 12 mm, diamètre de broche de 3,5 mm, taille de fil de 6 mm<sup>2</sup>, jaune

RS code commande : 513-2641



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

### Description du produit

Gamme de férules d'amorçage à codage couleur français de haute qualité de RS Pro (également appelées bornes d'extrémité de cordon) pour fournir une terminaison d'extrémité propre aux fils multibrins. Ces férules de fil fiables garantissent un positif Connexion lors de la connexion de fils aux blocs de terminal et aux bornes captives

#### Pinces à sertir adaptées

Pour les férules avec une taille de fil de 0,25 à 6 mm<sup>2</sup> Utiliser le code commande de la pince à sertir [848-391](#) Avec matrice de sertissage [848-420](#)

Pour les férules avec une taille de fil de 10 à 25 mm<sup>2</sup> Utiliser la pince à sertir code commande [297-2935](#)

### Caractéristiques

Nombre d'entrées	1
Isolation	Isolé(e)
Matériau d'isolation	Nylon
Couleur	jaune
Matériau du contact	Cuivre
Placage de contact	Etain
Matériau de terminal	Tube en cuivre
Traitement de surface	Plaqué étamé
Couleur d'isolation	jaune
Type de férule	Français
Quantité par lot	10
Application	Les embouts de câblage sont utilisés sur les fils multibrins qui sont insérés dans les blocs de jonction et les borniers à vis. Les applications incluent les unités grand public, les disjoncteurs, les panneaux de commande électrique et tout équipement nécessitant une connexion multibrins

### Spécifications électriques

Intensité nominale	9A
Tension nominale	300V

**Spécifications mécaniques**

Taille de fil maximale (mm <sup>2</sup> )	6
Taille de fil maximale (AWG)	10
Diamètre de broche	3.5mm
Longueur de broche	12 mm
Longueur totale	20mm
Poids	0.0520kg

**Spécifications de l'environnement de fonctionnement**


Température maximale	105 °C
----------------------	--------

**Homologations**

Conformité/certifications	Ce/UR/cur
---------------------------	-----------



### Dimensions (mm)



Stock Number	F $\pm 0.50$	L $\pm 1.00$	W $\pm 0.30$	B $\pm 0.50$	D $\pm 0.10$	C $\pm 0.10$	Colour
513-2641	12	20.5	6	8.5	3.9	3.5	YELLOW