Produktdatenblatt

Spezifikationen



Forta elektromechanisches Stellglied M1500 für Durchgangsventil

8800450000

EAN Code: 7332552013218

Hauptmerkmale

Produktreihe Stellantriebe	SpaceLogic
Produkt- oder Komponententyp	Stellglied
Stellantriebstyp	Elektrisch
Produktserie Stellantriebe	M1500
Stellantriebsmodell	M1500
Produktbestimmung	Durchgangsventil
Stellglied	Linear
Motortyp	Bürstenloser Gleichstrommotor
Steuerungstyp	Automatische Rückstellung
Schalterfunktion	2 SPDT (Optional)
rated supply voltage	24 V AC/DC
Analoger Eingangsbereich	0 - 10 V DC
Rückkopplungssignal	2 - 10 V DC
Transformator-Nennleistung in VA	50 VA
Leistungsaufnahme in VA	15 VA AC
Halteleistungsaufnahme in VA	15 VA AC
Verlustleistung Rücklauf	Ungefederte Rückführung
Steuersignal	Proportional/modulierend Schwimmend
Hublänge	9…52 mm
Automatische Kalibrierung des Hubes	Richtig
elektrische Isolationsklasse	Klasse II
[N] Kraft	1500 N
[lbf] Kraft	337 lbf
Positionsanzeige	Hubanzeige am Bügel
Anschluss an die Rohrleitung	Verschraubung für 6-9 mm O/D Kabel
Leitungen und Verbindungen	Klemmenblock
Laufzeit des Hubes	15 s
Schutzart (IP)	IP54
Einschaltdauer	20 %
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10…50 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Relative Luftfeuchtigkeit	0…90 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-10…50 °C
Zielregion	Europa Asien-Pazifik. Australien.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	14,000 cm
VPE 1 Breite	26,000 cm
VPE 1 Länge	18,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,894 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**363 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**102 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**255 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**4 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**4f394b28-50f5-47f5-b920-ba35e4bef3da**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**79**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative



