

UCS GD 9005 - 安装组套



2203401

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203401>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

粘合式螺帽，用于固定印刷电路板，材料：聚酰胺；包含4个螺丝2.5 x 8



优势

- 灵活的PCB安装方式，适合各种外形
- 实用的定制化选项

商业数据

订货号	2203401
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ACFCAA
产品关键代码	ACFCAA
GTIN	4055626461694
单件重量（含包装）	8.4 g
单件重量（不含包装）	8.4 g
原产地	DE

技术数据

说明

组装说明	请参阅下载区内的应用说明。
应用说明	装上胶粘垫：确保外壳的表面清洁、干燥、无油脂。温度范围： +18°C ... +30°C / 关闭压力：60 N / 关闭压力作用时间：3 s

产品属性

产品类型	安装材料
外壳类型	通用型外壳
壳体系列	UCS
型号	包括用于PCB安装的螺钉
带通风口	否

尺寸

宽度	21.8 mm
高度	21.8 mm
深度	10 mm

PCB设计

PCB板厚度	0.8 mm ... 3 mm
--------	-----------------

材料规格

颜色 (外壳)	黑色 (RAL 9005)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
CTI符合IEC 60112	600
绝缘材料	PA
外壳材料	PA
表面特性	未处理 镀锌

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 55 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C
相对湿度 (存放/运输)	80 %

PCB数据

PCB支架数量	1
PCB安装类型	螺栓安装
PCB厚度	0.8 mm ... 3 mm

安装

UCS GD 9005 - 安装组套



2203401

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203401>

安装类型	黏合剂
安装位置	任意
紧固力矩 / Prędkość obrotowa	安装PCB: 0.4 - 0.5 Nm / 500 - 1000 rpm

包装规格

包装类型	PE袋
------	-----

UCS GD 9005 - 安装组套



2203401

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203401>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203401>



UL认证

认证ID: E240868

UCS GD 9005 - 安装组套



2203401

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203401>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UCS GD 9005 - 安装组套



2203401

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2203401>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯(中国)投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编: 211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn