



## Highlights

- 3D NAND SATA-SSD für Kapazitäten von bis zu 2 TB<sup>1</sup> und erhöhte Zuverlässigkeit.
- Eine um bis zu 25 % niedrigere<sup>2</sup> aktive Leistungsaufnahme gegenüber früheren WD Blue SSD-Generationen.
- Sequenzielle Lesevorgänge mit bis zu 560 MB/s, sequenzielle Schreibvorgänge mit bis zu 530 MB/s.<sup>3</sup>
- Branchenführende 1,75 Mio. Stunden MTTF (Mean Time To Failure)<sup>4</sup> und bis zu 500 TBW (Terabytes Written)<sup>5</sup> für hohe Zuverlässigkeit.
- Stoßsicher und WD F.I.T. Lab™-zertifizierte Kompatibilität mit einer Vielzahl von Computern.
- Kostenlos herunterladbare Software zur Überwachung des Festplattenstatus, zum Klonen von Laufwerken und zum Sichern Ihrer Daten.
- Sorgenfreie Aufrüstung dank 5 Jahren Garantie.<sup>6</sup>

<b>SCHNITTSTELLE</b>	M.2 2280
SATA 6 Gbit/s	<b>KAPAZITÄTEN</b>
<b>FORMFAKTOR:</b>	250 GB bis 2 TB

2,5 Zoll/7 mm mit Gehäuse

### MODELLNUMMER

**2,5 Zoll/7 mm mit Gehäuse**

WDS200T2B0A, WDS100T2B0A, WDS500G2B0A, WDS250G2B0A

### M.2 2280

WDS200T2B0B, WDS100T2B0B, WDS500G2B0B, WDS250G2B0B

## Hohe Kapazität bei erhöhter Zuverlässigkeit

Plaziert den Aufnahmekopf sicher außerhalb der Festplattenoberfläche, um Ihre Daten zu schützen.

## Verbesserte Energieeffizienz

Die WD Blue 3D NAND SATA-SSD überzeugt durch verbesserte Dauerhaltbarkeit und eine bis zu 25 % niedrigere aktive Leistungsaufnahme gegenüber früheren WD Blue SSD-Generationen. Und bei einem geringeren Stromverbrauch sind Sie in der Lage, länger zu arbeiten ohne Ihr Notebook nachladen zu müssen.

## Hervorragende Leistung für High-End-Computing

Setzen Sie bei anspruchsvollen Anwendungen wie Gaming, HD-Medienwiedergabe oder Kreativsoftware auf WD Blue 3D NAND SATA-SSDs. Die Western Digital 3D NAND-Technologie ermöglicht sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 560 MB/s und bis zu 530 MB/s sequenzielle Schreibgeschwindigkeit. Das gewährleistet schnelle Systemstarts, spontane Anwendungsreaktionen und hohe Übertragungsgeschwindigkeiten.

## Überragende Zuverlässigkeit

SSDs haben keine beweglichen Teile und schützen durch ihre Bauweise sogar bei Stößen oder Stürzen vor Datenverlust. Mit einer MTTF (Mean Time To Failure) von 1,75 Mio. Stunden, bis zu 500 TBW (geschriebenen Terabyte) sowie mehreren Fehlerbehebungstechnologien eignen sich WD Blue 3D NAND SATA-SSDs zur langjährigen Speicherung von Daten.

## Breites Kompatibilitätsspektrum

Die Zertifizierung des Western Digital Functional Integrity Testing Lab (F.I.T. Lab™) belegt die Kompatibilität jeder WD Blue 3D NAND SATA-SSD mit einem breiten Spektrum an PCs und Laptops. Jede WD Blue 3D NAND SATA-SSD wird umfassend auf Kompatibilität und Zuverlässigkeit getestet, damit sie den anspruchsvollen Standards von WD genügt.

## Western Digital SSD-Dashboard und Acronis-Software zum Herunterladen

Über das Western Digital SSD-Dashboard können Sie unter anderem die verfügbare Kapazität, die Betriebstemperatur und die SMART-Attribute der Festplatte überwachen. Die als kostenloser Download verfügbare Software „Acronis® True Image™ WD Edition“ kann Laufwerke klonen und Ihr Betriebssystem, Ihre Anwendungen, Einstellungen und Daten sichern.

## Auf 5 Jahre beschränkte Garantie

Die fünfjährige Garantie der WD Blue 3D NAND SATA-SSD ermöglicht ein sorgenfreies Aufrüsten oder Ersetzen von Festplatten.

<sup>1</sup> Bei der Angabe von Speicherkapazitäten gilt: ein Terabyte (TB) = eine Billion Byte. Die insgesamt verfügbare Speicherkapazität hängt von der Betriebsumgebung ab.

<sup>2</sup> Die Leistungsaufnahme der 500 GB-Version ist bei sequenziellen Lesevorgängen bis zu 25 % niedriger als bei früheren WD Blue™ SSD-Generationen gleicher Kapazität.

<sup>3</sup> Bei der Angabe von Übertragungsraten oder Schnittstellen gilt: Ein Megabyte pro Sekunde (MB/s) = eine Million Byte pro Sekunde und ein Gigabit pro Sekunde (Gb/s) = eine Milliarde Bits pro Sekunde.

<sup>4</sup> MTTF = Mean Time To Failure basieren auf internen Telcordia-Belastungstests.

<sup>5</sup> TBW-Werte (geschriebene Terabyte) basieren auf JEDEC-Client-Workload (JESD219) und variieren je nach Produktkapazität.

<sup>6</sup> Länderspezifische Garantiebedingungen siehe <http://support.wd.com>.

Bei Western Digital werden die Produkte vor jeder Produkteinführung einem intensiven Functional Integrity Testing (F.I.T.) unterzogen. Diese Funktionalitätstests stellen sicher, dass unsere Produkte stets die hohen Qualitäts- und Zuverlässigkeitsnormen von Western Digital erfüllen.

Western Digital verfügt außerdem über eine ausführliche Knowledge Base (Fragenkatalog) mit über 1.000 hilfreichen Artikeln sowie Software und Dienstprogrammen. Unser telefonischer Kundensupport hat lange Dienstzeiten, damit Sie auf jeden Fall dann Hilfe erhalten, wenn Sie sie benötigen. Unser kostenfreier Kundensupport hilft Ihnen gerne. Für weitere Informationen können Sie auch auf die Support-Website von Western Digital zugreifen.

## Technische Daten

	2 TB	1 TB	500 GB	250 GB
<b>Modellnummer<sup>1</sup></b>				
WD Blue SSD im 2,5 Zoll/7 mm-Gehäuse	WDS200T2B0A	WDS100T2B0A	WDS500G2B0A	WDS250G2B0A
WD Blue SSD M.2 2280	WDS200T2B0B	WDS100T2B0B	WDS500G2B0B	WDS250G2B0B
<b>Schnittstelle<sup>2,3</sup></b>				
WD Blue SSD im 2,5 Zoll/7 mm-Gehäuse	SATA III 6 Gbit/s			
WD Blue SSD M.2 2280	SATA III 6 Gbit/s			
<b>Leistung<sup>4</sup> [4KB QD32]</b>				
Sequenzielle Lesevorgänge mit bis zu (MB/s)	560	560	560	550
Sequenzielle Schreibvorgänge mit bis zu (MB/s)	530	530	530	525
Zufällige Lesevorgänge mit bis zu (IOPS)	95K	95K	95K	95K
Zufällige Schreibvorgänge mit bis zu (IOPS)	84K	84K	84K	81K
Dauerhaltbarkeit (TBW) <sup>5</sup>	500	400	200	100
<b>Stromversorgung<sup>6</sup></b>				
Durchschn. Aktive Leistungsaufnahme (mW) <sup>7</sup>	60	60	52	52
Max. Lesebetrieb (mW)	3.000	2.550	2.050	2.200
Max. Schreibbetrieb (mW)	3.800	3.750	3.350	2.250
Schlummern (mW)	56	56	56	56
DevSlp (mW)	5-12	5-12	5-7	5-7
<b>Zuverlässigkeit</b>				
MTTF <sup>8</sup>	Bis zu 1,75 Mio. Stunden			
<b>Betriebsbedingungen</b>				
Betriebstemperatur	0 °C bis 70 °C			
Lagertemperatur	-55 °C bis 85 °C			
Vibration (in Betrieb)	5,0 G rms, 10-2.000 Hz			
Vibration (bei Nichtbetrieb)	4,9 G rms, 7-800 Hz			
Stöße	1.500 G bei 0,5 ms Halbsinus			
Zertifizierungen	FCC, UL, TÜV, KC, BSMI, VCCI, Marokko			
Garantie <sup>9</sup>	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
<b>Abmessungen</b>				
Größe: 2,5 Zoll/7 mm-Gehäuse	100,2 mm x 69,85 mm x 7,00 mm	100,2 mm x 69,85 mm x 7,00 mm	100,2 mm x 69,85 mm x 7,00 mm	100,2 mm x 69,85 mm x 7,00 mm
Größe: M.2 2280	80,0 mm x 22,00 mm x 2,38 mm	80,0 mm x 22,00 mm x 2,38 mm	80,0 mm x 22,00 mm x 2,38 mm	80,0 mm x 22,00 mm x 2,38 mm
Gewicht: mit 2,5 Zoll/7 mm-Gehäuse	57,9 g	37,4 g	37,4 g	37,4 g
Gewicht: M.2 2280	7 ± 1 g	7 ± 1 g	7 ± 1 g	7 ± 1 g

Änderungen der Produktspezifikationen vorbehalten.

<sup>1</sup> Eventuell sind nicht alle Produkte weltweit erhältlich.

<sup>2</sup> Abwärtskompatibel mit SATA II und I.

<sup>3</sup> Bei der Angabe von Speicherkapazitäten gilt: ein Terabyte (TB) = eine Billion Bytes. Die insgesamt verfügbare Speicherkapazität hängt von der Betriebsumgebung ab. Bei der Angabe von Übertragungsraten oder Schnittstellen sind ein Megabyte pro Sekunde (MB/s) = eine Million Bytes pro Sekunde und ein Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) = eine Milliarde Bits pro Sekunde.

<sup>4</sup> Gemessen mit CrystalDiskMark, 1.000 MB LBA-Bereich auf einem Asus N550J-Laptop mit HM86 Express-Chipsatz, Windows 8.1 Pro, Intel iRST Version 14.8.16.1063, einer Sekundärfestplatte, Intel® Core™ i7-4700HQ, 2,4 GHz und 8 GB DDR3 1.600 MHz RAM.

<sup>5</sup> TBW-Werte (geschriebene Terabyte) basieren auf JEDEC-Client-Workload (JESD219) und variieren je nach Produktkapazität.

<sup>6</sup> Leistungsmessungen bei 25 °C. Basierend auf Firmware mit aktivierter DPM-Energieverwaltung. Gemessen mit MobileMark® 2014 auf einem Lenovo T560 mit Intel®

Core™ i5-6200U 2,30 GHz-Prozessor, DDR3L 4 GB 1.600 MHz RAM, Windows 10 und Intel-Treiber iRST 14.8.0.1042.

<sup>7</sup> Die Leistungsaufnahme der 500 GB-Version ist bei sequentiellen Lesevorgängen bis zu 25 % niedriger als bei früheren WD Blue™ SSD-Generationen gleicher Kapazität.

<sup>8</sup> MTTF = Mean Time To Failure basieren auf internen Telcordia-Belastungstests.

<sup>9</sup> Länderspezifische Garantiebedingungen siehe <http://support.wd.com>.

## Western Digital.

5601 Great Oaks Parkway  
San Jose, CA 95119, USA  
USA (Gebührenfrei): 800.801.4618  
International: 408.717.6000

[www.westerndigital.com](http://www.westerndigital.com)

© 2018 Western Digital Corporation und Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt 6/18. Western Digital, das Western Digital Logo, F.I.T. Lab, NoTouch und WD Blue sind eingetragene Marken bzw. Marken der Western Digital Corporation oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Änderungen der technischen Produktdaten vorbehalten. Das gezeigte Bild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen. Nicht alle Produkte sind in allen Regionen der Welt erhältlich.



CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)