

Données techniques



1309.C3

Roulements à rotule sur billes



Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
d - Diamètre Intérieur	45 mm
D - Diamètre Extérieur	100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	25 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure	63,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure	83,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,5 mm
Classe de Jeu Radial	C3
Classe de précision	P0
Masse	0,959 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	37400000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	12700000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	580000 mN
e - Coefficient	0.25
Y0 - Coefficient charge statique axiale	2.66
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	2.53
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	3.92
N ref - Vitesse thermique de référence	40800 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	55200 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K



FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	6.215 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	8.785 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	5.587 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	2.794 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.414 Hz

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	53 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	92 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	1,5 mm

