
eao

Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

アクチュエーター

販売事業者
Rs-online

51-382.F22D



https://rs-online.eao.com/component/51-382.F2...

お客様の製品:



51-382.F22D
アクチュエーター

前面

フロント寸法:	18 mm x 18 mm
フロント形状:	スクエア

取付け

デザイン:	レイズド
取付けタイプ:	パネル実装

電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流:	250 VAC、5 A (cosφ 0.75)
接点:	2 NC / 2 NO
スイッチング定格:	250 V @ 5 A
電気強度:	2500 VAC、50 Hz、1分間 全端子-アース間 IEC 61058-1、 part 15に準拠
静電気放電 **(ESD):**	≤ 15 KV
保護等級:	II
熱電流 **Ith:**	5 A、EN / IEC 60947-5-1に準拠

機械的特性

端子:	プラグイン端子, 2.8 x 0.5 mm
接点 材質:	金
スイッチング動作:	オルタネイト (a) - レスト (a) - オルタネイト (a)
スイッチング方式:	スナップアクションスイッチングエレメント
スイッチングシステム:	セルフクリーニング、ダブルブレークスナップアクションスイッチングシステム、1エレメントにつきノーマルクローズ接点2個、ノーマルオープン接点2個。

スイッチング ポジション:	3ポジション
スイッチング角度:	90° 左 / 90° 背面
機械的寿命:	5万回
締め付けトルク:	フィキシングナット 最大 0.5 Nm
電線断面図:	最大電線断面積 1mm × 2本 撚り線ケーブル 2 x 0.75 mm^2の最大電線断面積
重量:	0.022 kg

周辺条件


IP前面保護等級:	IP65、DIN EN 60529に準拠
使用温度:	- 25 ° C ~ + 55 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 85 ° C

認証


認証:	CB (IEC 61058-1), CQC, CSA, DNV, ENEC (EN 61058-1), UL
準拠:	CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 30 / EU (EMC), 2014 / 35 / EU (LVD)
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他


簡単な説明:	アクチュエーター, 18 mm x 18 mm, スクエア, 2 NC / 2 NO, オルタネイト (a) - レスト (a) - オルタネイト (a), プラグイン端子, 2.8 x 0.5 mm, IP65、DIN EN 60529に準拠
ハウジング 色:	黒
ヒント:	標準ロック DOM 311
最大接点数:	1
スイッチングポジション:	



配線図:



マウントカットアウト:



寸法図:

