

Cisco SFP-H10GB-CU5M Compatibile SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Cavo Passivo Twinax ad attacco diretto - 5 m

Product ID: SFPCMM5M



Il prodotto SFPCMM5M è un cavo SFP+ in rame a collegamento diretto, compatibile con Cisco, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco®, nonché conforme agli standard MSA del settore.

Questo cavo Twinax passivo in rame supporta connessioni Ethernet da 10 Gigabit tramite porte SFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo SFP+ a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiami di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in un rack point-to-point.

Cavi SFP di StarTech.com

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Utilizzabile per le applicazioni 10Gb Ethernet e Fiber Channel
- Connessioni in rack point-to-point e switch di rete/server tra rack (Storage Area Network (SAN), Network Attached Storage (NAS), server di archiviazione, etc.)

Features

- Compatibilità garantita del 100% con le apparecchiature Cisco
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico inferiore a 0,5 W
- Con funzione hot-swap

	Warranty	Lifetime
Hardware	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni	Impedenza	100 Ohm
	Reti compatibili	10 Gbps
Alimentazione	Consumo energetico	< 0.5 W
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C
	Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.5 in [12 mm]
	Diametro filo	24 AWG
	Larghezza prodotto	0.6 in [14 mm]
	Lunghezza cavo	16.4 ft [5 m]
	Lunghezza prodotto	16.4 ft [5 m]
	Peso prodotto	11 oz [311 g]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	11.6 oz [328 g]
	Quantità confezione	1
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo Twinax Ethernet 10 Gigabit (10GbE) SFP+ 5 m
	Compatible Brand	Cisco
	Connettore A	1 - SFP+ Latch Presa
	Connettore B	1 - SFP+ Latch Presa

Product appearance and specifications are subject to change without notice.