



Brand of NTN corporation


Données techniques

29420E

Butées à rotule sur rouleaux



VISUEL(S)



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
d - Diamètre intérieur rondelle arbre	100 mm
D - Diamètre extérieur rondelle de logement	210 mm
D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement	144,5 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre	189,8 mm
T - Hauteur de butée	67 mm
C - Largeur de la rondelle de logement	32 mm
B - Largeur de la rondelle arbre	43 mm
B2 - Distance grande face rondelle arbre / cage tête	58 mm
a - Position Point Application Charges	62 mm
Matière Cage	Tôle
Masse	10,8 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	856000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	2560000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	273000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	9600 °/s
N ref - Vitesse thermique de référence	10800 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	18600 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	473,15 °K

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	7.11 Hz
--	---------



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

FREQUENCES ROULEMENT

BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	8.89 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	5.446 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	2.723 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.444 Hz

DIMENSIONS D'INSTALLATION

ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	2,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	3 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	175 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	150 mm
db1 - Diamètre max épaulement rondelle arbre	110 mm
db2 - Diamètre max entretoise	110 mm

