

产品参数表

规格



Ø22按钮头用触点模块 1NO 环形接线端子连接

ZBE1019

❗ 停止生产日期 2022年3月31日

❗ 停止服务日期 2023年5月18日

❗ 已退市

主要信息

产品系列	Harmony XB4 Harmony XB5
产品类型	触点模块
产品短名	ZBE
每件单独销售数量	5
IP 保护等级	IP20 符合 IEC 60529
触点动作	慢断
触点类型	单个
触线使用	标准触头
接线能力	手柄的螺丝端子

补充信息

触点类型和构成	1 NO
强制打开	无
运作传播	2.6 mm (NO更改电气状态) 4.3 mm (总行程)
控制力	2.3 N NO更改电气状态
机械寿命	10000000 次
触点材料	银合金(银/镍)
功能块安装	前端安装

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

电气组成代码	C1 (数量 <= 9) C2 (数量 <= 7) C3 (数量 <= 6) C4 (数量 <= 4) C5 (数量 <= 5) C6 (数量 <= 3) C7 (数量 <= 4) C8 (数量 <= 2) C9 (数量 <= 3) C12 (数量 <= 6) M1 (数量 <= 6) M2 (数量 <= 4) M3 (数量 <= 4) M5 (数量 <= 2) M6 (数量 <= 2) M7 (数量 <= 6) M8 (数量 <= 4) M9 (数量 <= 2) SF1 (数量 <= 3) SF2 (数量 <= 2) MF1 (数量 <= 2) MF2 (数量 <= 2) C10 (数量 <= 2) M4 (数量 <= 2) C13 (数量 <= 1)
--------	---

环境

保护处理	TH
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-40...70 °C
符合标准	JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1
产品认证	BV UL CSA DNV LROS (Lloyds register of shipping)
抗振动	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
抗冲击	30 gn (持续时间 = 18 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	5.6 cm
包装1：宽度	4.4 cm
包装1：长度	5.4 cm
包装重量	9 g
包装2：包装单位类型	BB1
包装2：包装单位数量	5
包装2：高度	5.6 cm
包装2：宽度	4.4 cm
包装2：长度	5.4 cm

包装2：毛重	51 g
包装3：包装单位类型	S02
包装3：包装单位数量	400
包装3：高度	15 cm
包装3：宽度	30 cm
包装3：长度	40 cm
包装3：毛重	4.375 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	1
产品环境概况(PEP)	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	是
欧盟ROHS指令	主动合规性（超出欧盟 RoHS 法定范围的产品）
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	无需具体的回收操作
回收	不支持
WEEE Label	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

Image of product / Alternate images

Alternative





