

Fiche technique du produit

Spécifications



Afficheur Déporté pour M173 Optimized

TM173DLED

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon M171/M172/M173
Type de produit ou équipement	Module d'affichage
Couleur d'affichage	Monochrome
Alimentation	Source externe

Complémentaires

Type d'afficheur	2 x 7-segment LED
Nombre de clé	4
Couleur	Blanc
[Us] tension d'alimentation	24 V CA/CC
Marquage	CE UL
Catégorie de surtension	II
Hauteur	80,5 mm
Largeur	34,5 mm
Profondeur	34,6 mm
Poids du produit	0,041 kg

Environnement

Normes	UL 94 EN 60730-1 EN 60730-2-9
Certifications du produit	UKCA UL CSA
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...65 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-40...70 °C
Degré de protection IP	IP65
Degré de pollution	2

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur de l'emballage 1	9,300 cm
Longueur de l'emballage 1	13,200 cm
Poids de l'emballage (Kg)	113,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	754,000 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	49 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	9 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	40 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.3 kg CO2 eq.

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Numéro SCIP	Ae86ba94-4547-4a45-9448-245a31615fc7
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
Mise à jour	Oui

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	0
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative





