# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT Accessoires - Kit de mont. travers. - pr var. ATV Process - taille5

NSYPTDS5

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | PanelSeT |
| **Type de produit ou équipement** | Kit de montage encastré du variateur |
| **Catégorie d'accessoire** | Accessoire de montage et de fixation |
| **Application spécifique du produit** | Process et utilitaires |
| **Compatibilité de gamme** | Altivar variateur de vitesse ATV630<br>Altivar variateur de vitesse ATV930<br>PanelSeT enveloppes SF et SM<br>Altivar variateur de vitesse ATV340 |
| **Compatibilité pour Altivar Process 630-930, taille :** | 5 |
| **Puissance moteur kW** | 30 kW 220/240 V<br>37 kW 220/240 V<br>45 kW 220/240 V<br>55 kW 380/480 V<br>75 kW 380/480 V<br>90 kW 380/480 V |
| **Emplacement de montage** | Mode 1: arrière de l'enveloppe sur platine de montage<br>Mode 2: à l'intérieur enveloppe |
| **Composition du kit** | 1 platine de montage avec brides et joint intégré, acier avec traitement anticorrosion.<br>Fixation par vis et écrous<br>1 accessoires de fixation<br>1 gabarit de perçage<br>1 notice d'installation<br>1 profil de protection d'arête, plastique.<br>1 support de ventilateur<br>1 couvercle de protection du ventilateur |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Charge permanente admissible** | 58,5 kg |
| **Couleur** | Gris (RAL 7035) |
| **Hauteur** | Externe: 975 mm<br>Découpe: 920 mm |
| **Largeur** | Découpe: 380 mm<br>Externe: 427 mm |
| **Profondeur** | Séparation de coffret mural : 205,5 mm |
| **Poids Net** | 11,086 kg |
| **Services** | Configuration de boîtierarrière pré-percé aux dimensions requises<br>Installation d'origine (usine) kit de montage encastré du variateur sur coffret |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Degré de protection IP** | IP55 conforming to CEI 60529 |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 101,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 45,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 15,000 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 11,086 kg |
| **Type d'emballage 2** | PAM |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 20 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 166,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 100,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 120,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 235,000 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie** | 18 mois |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Profil environnemental du produit (PEP) | Profil environnemental du Produit |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | Non |
| Emballage sans plastique | Non |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Numéro SCIP | Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0 |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise | Oui |