



Données techniques

KR35XLLH/3AS

Galet de cames sur axe

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
D - Diamètre Extérieur	35 mm
d1 - Diamètre axe	16 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure	18 mm
F - Cote sous Rouleaux	18 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	19,5 mm
B1 - Longueur totale de l'axe	52 mm
B2 - Longueur de la tige de l'axe	32,5 mm
G - Désignation du filetage de l'axe	M16X1.5
G1 - Longueur du filetage de l'axe	17 mm
B3 - Distance entre face rondelle et trou de lub. radial	8 mm
C1 - Distance entre face galet et face rondelle	0,8 mm
n - Diamètre trou de lubrification axial	6 mm
a - Diamètre trou de lubrification radial	3 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle	27 mm
h - Trou hexagonal	6 mm
Couple de serrage max	52 N-m
Roulement avec / sans cage	Avec
Classe de Jeu Radial	CN



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

Classe de précision	P0
Masse	0,169 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Cr - Capacité charge dynamique	12200000 mN
C0r - Capacité charge statique	17900000 mN
Charge de la piste cylindrique de galet	11900000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	48000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	373,15 °K

