

Fiche technique du produit

Spécifications



C120 DT40 C60 - contact auxiliaire OF+SD24 - interface avec SmartLink

A9N26899

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou équipement	Contact double signal défaut et ouvert/fermé
Nom de l'appareil	OF+SD 24
Application de l'appareil	Pour interface Smartlink
Composition de contacts de signalisation	1 NO + 1 NF
[In] courant nominal	DC-12 2...100 mA at 24 V, CC +/- 20 %
Pas de 9 mm	1
Normes	CEI 60947-5-4 CEI 60947-5-1
Labels qualité	CE

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti9 DPN Vigi Acti9 RCCB-ID 125A Acti9 connecteurs Ti24 Acti9 C60H-DC Acti9 C60PV-DC Acti9 C40 Acti9 ID C40 Acti9 C120 Acti9 DT40 Acti9 DT60 Acti9 IDc Acti9 C120NA-DC Acti9 DPN Acti9 iDPN Acti9 ITG40 Acti9 SW60-DC Acti9 C60NA-DC
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V se conformer à CEI 60664-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à CEI 60664-1
Signalisation locale	Indicateur mécanique
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Bas : OUI
Hauteur	85,5 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	73,5 mm
Poids du produit	28 g

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Couleur	Blanc
Durée de vie électrique	20000 cycle se conformer à CEI 60947-5-4
Mode de raccordement	Bornes à ressort terminal TI24 (haut): 1 câble(s) 0,5...1,5 mm² - rigide Bornes à ressort terminal TI24 (haut): 1 câble(s) 0,5...1,5 mm² - flexible
Longueur de dénudage des fils	10 mm

Environnement

Degré de pollution	2 se conformer à CEI 60664-1
Catégorie de surtension	III
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60947-5-1
Humidité relative	93 % à 40 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,000 cm
Largeur de l'emballage 1	2,000 cm
Longueur de l'emballage 1	9,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	36,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	8,400 cm
Largeur de l'emballage 2	10,000 cm
Longueur de l'emballage 2	23,500 cm
Poids de l'emballage 2	487,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	108
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	4,871 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	0.8 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
Numéro SCIP	28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Le produit contient des halogènes au-delà des seuils

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	29
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.