



電気ドリル



特長

優れた使いやすさ、パワー、耐久性
ブレーキ付

主要機能

モデルNo	6305A
最大穴あけ能力(mm)	鉄工 13 木工 30
チャック能力(mm)	2~13
回転数(min-1)[回転/分]	1,300
電源(V)	単相100
電流(A)	9
消費電力(W)	850
本機寸法(mm)	長さ 346 幅 84 高さ 152
質量(kg)	2.6
コード(m)	5
標準付属品	ストップパポール サイドグリップ チャックキーS13(763432-9)
カーボンブラシNo.	322