

## HORNG8

## Herkul Grip Orange Extra Strong

### Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III

### CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Surface texturée 3D unique
- Jusqu'à 2 fois plus adhérent sur surface huileuse\*
- Dextérité maximale
- Gant très épais pour une plus grande durabilité
- Haut niveau de protection contre les produits chimiques (JKPT)
- Enfilage rapide

\*test réalisé vs concurrence selon méthode de test SATRA TM438:2011



### USAGE RECOMMANDÉ

- Convient au milieu de l'automobile.
- Convient également au secteur de l'ingénierie et au secteur de la construction (bétonnage, peinture, nettoyage).
- Pour les utilisateurs allergiques au latex.



### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	Herkul Grip Orange Extra Strong
Type de produit :	Usage unique, non stérile
Matière :	Nitrile
Couleur :	Orange
Forme :	Ambidextre
Bord :	Roulé
Texture :	Doigts & paume texturés
Poudré :	Non
Épaisseur de la paume :	0,26 (±0,02)
Épaisseur du doigt :	0,30 (±0,02)
Longueur du gant :	≥ 240mm
Poids unitaire (M) :	8,6g
Pays de fabrication :	MALAISIE

Article	Taille	
HORNG8-8M	T8	M
HORNG8-9L	T9	L
HORNG8-10XL	T10	XL
HORNG8-11XXL	T11	XXL

## HORNG8 Herkul Grip Orange Extra Strong Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III

### CERTIFICATIONS & NORMES

Satisfait aux exigences du règlement (UE) 2016/425 relatifs aux équipements de la protection individuelle.  
 Conforme aux normes applicables: EN ISO 21420, EN ISO 374-1/2/4/5, EN 16523-1, ISO 16604.

### PRECAUTIONS

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.  
 Leur réutilisation ou usage prolongé peut produire une infection ou une contamination croisée.  
 Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké à température ambiante.  
 Durée de vie du produit : 3 ans.

### MARQUAGE SUR LE PACKAGING



#### SPECIFICATIONS CARTON

#### SPECIFICATIONS BOITE

Article	TAILLE (mm)	Poids (kg)	QTE / palette	BARCODE	TAILLE (mm)	QTE / carton	BARCODE
HORNG8-8M	438 x 260 x 250	9,8	7 couches de 7 cartons = 49 cartons	3 700 381 521 671	240 x 125 x 94	10 boîtes distributrices de 100 unités	3 700 381 521 688
HORNG8-9L	438 x 260 x 250	10,6		3 700 381 521 695	240 x 125 x 94		3 700 381 521 701
HORNG8-10XL	438 x 260 x 250	11,6		3 700 381 521 718	240 x 125 x 94		3 700 381 521 725
HORNG8-11XXL	438 x 260 x 250	12		3 700 381 521 732	240 x 125 x 94		3 700 381 521 749