




Répartiteur

ZDO8H050VAS0015E19



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60



Répartiteur

ZDO8H050VAS0015E19

Indice de protection	IP 67; IP 68
----------------------	--------------

Tests / homologations

Homologation UL	Enclosure type	Type 1
-----------------	----------------	--------

Données mécaniques

Poids	[g]	2875
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		Fixation par l'arrière
Dimensions	[mm]	127 x 54 x 22
Matières		boîtier: PA
Matière écrou moleté		inox (1.4404 / 316L)
Nombre d'emplacements répartiteur		8
Type connecteur		M12

Accessoires

Fourniture	Bouchons protecteurs: 2
	étiquettes: 8

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 15 m, PVC, noir, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm²

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M12; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm





Répartiteur

ZDO8H050VAS0015E19

Raccordement

<u>BN</u>	1 (1...8)	C
<u>BU</u>	3 (1...8)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH/GY</u>	2 (7)	C
<u>GY/BN</u>	2 (8)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C
<u>BK</u>	4 (7)	C
<u>VT</u>	4 (8)	C

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune